


DAS 4640

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

uzstādīšanai šauros sienas skapjos ar "EasySwitch" vadību



- Lielisks apvienojums ar "Con@ctivity" atbilstošām plīts virsmām
- Viegla konstrukcija – 60 cm plats caurspīdīgs stikla panelis
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diožu līsti
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Cirkul. rež. ar Active AirClean vai Longlife AirClean filtru




EAN: 4002516496304 / Materiāla numurs: 11862220 /
Vecā materiāla numurs: 28S4640TD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAS 4640
Ražotāja materiāla numurs	11862220
EAN numurs	4002516496304
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Caursp. stikls
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 31-P, DKF 31-R
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
EasySwitch	•
Booster pakāpes	1
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	27,4
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	300 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	180

DAS 4640

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

uzstādīšanai šauros sienas skapjos ar “EasySwitch” vadību



EAN: 4002516496304 / Materiāla numurs: 11862220 /

Vecā materiāla numurs: 28S4640TD

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	270
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	380
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	600
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	37,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	52,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	23,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	31,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
---	------

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	160
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	260
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	405
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	580
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	41,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	50,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	61,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	27,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
--------------------------------------	---

Tehniskie dati

Nosūcēja korpusa platums, mm	561
------------------------------	-----


Nosūcēja korpusa augstums, mm	68
-------------------------------	----

Neto svars, kg	12,0
----------------	------

DAS 4640

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

uzstādīšanai šauros sienas skapjos ar "EasySwitch" vadību



EAN: 4002516496304 / Materiāla numurs: 11862220 /


Vecā materiāla numurs: 28S4640TD

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	307
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,08
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā un aizmugurē	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Montāžas šablons	•
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

DAS 4640

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs

uzstādīšanai šauros sienas skapjos ar “EasySwitch” vadību



DAS4640, Installation drawings