

DAS 4930 Plakanpaneļa tvaika nosūcējs ar intuitīvo "SmartControl" vadību



- Elegants dizains – 90 cm plats obsidiāna melns vadības panelis
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diožu līsti
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Cirkul. rež. ar Active AirClean vai Longlife AirClean filtru



EAN: 4002516496236 / Materiāla numurs: 11862270 /
Vecā materiāla numurs: 28S4930BD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAS 4930
Ražotāja materiāla numurs	11862270
EAN numurs	4002516496236
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Plakanpaneļa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 151,DUU 150
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
SmartControl	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+++
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	23,4
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	1
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	300 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•

DAS 4930 Plakanpaneļa tvaika nosūcējs ar intuitīvo "SmartControl" vadību



EAN: 4002516496236 / Materiāla numurs: 11862270 /
Vecā materiāla numurs: 28S4930BD

Gaisa novadīšanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	180
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	280
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	400
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	600
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	720
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	37,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	66,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	24,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	41,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	52,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	165
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	265
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	380
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	585
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	695
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	43,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	61,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	73,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	77,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	29,0

DAS 4930

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar intuitīvo "SmartControl" vadību




EAN: 4002516496236 / Materiāla numurs: 11862270 /
Vecā materiāla numurs: 28S4930BD

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	59,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	63,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
Tehniskie dati	
Nosūcēja korpusa platums, mm	896
Nosūcēja korpusa augstums, mm	36
Neto svars, kg	14,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	273
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,16
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

DAS 4930

Plakanpaneļa tvaika nosūcējs
ar intuitīvo "SmartControl" vadību



DAS4930, DAS4931, Installation drawings