


G 5790 SCVi SL

Pilnībā integrēta trauku mašīna, 45 cm

C | 44 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



- Pārbaudīti 20 gadu ilgam kalpošanas laikam*
- Ietilpst jebkurā nišā – ietilpīga trauku mazgājamā mašīna kompaktām virtuvēm
- Lieliski rezultāti, ērti un optimāli ikdienas lietošanai – ExtraComfort grozi
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash
- Viss izžūst bez atlikuma – Miele AutoOpen žāvēšana
- Pateicoties sākuma laika atlikšanas funkcijai, varat iestatīt mazgāšanas cikla sākuma laiku līdz 24 stundas iepriekš

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516621027 / Materiāla numurs: 12174040 /


Vecā materiāla numurs: 21579062OE1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	G 5790 SCVi SL
Ražotāja materiāla numurs	12174040
EAN numurs	4002516621027
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Pilnībā integrēta trauku mašīna	•
45 cm plata trauku mašīna	•
Konstrukcija	
Paneļa krāsa	Nerūsējošais tērauds.
Paneļa veids	Taisns panelis
Vadības veids	Programmu pārslēga poga
Displejs	1 rindu skaidra teksta displejs
Displeja krāsa	Balta
“MultiLingua”	•
Ērtības	
Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	ComfortClose
Atlikušā laika rādījums	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darības indikators	optiska un akustiska
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	C
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l	6,0
Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	7,9
Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh	0,55
Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	55
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh	0,29
“Eco” programmas ilgums minūtēs	210
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	0,30
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30
Standarta servējuma komplektu skaits	9
Trokšņa emisijas klase	B
Trokšņa emisija, dB(A)	44
“EcoFeedback”	•
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•
Rezultāta kvalitāte	
Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar “AutoOpen”	•
“SensorDry”	•

G 5790 SCVi SL

Pilnībā integrēta trauku mašīna, 45 cm

C | 44 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516621027 / Materiāla numurs: 12174040 /

Vecā materiāla numurs: 21579062OE1

Ūdens mīkstināšanas sistēma


Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare

Aktīva kondensāta nožāvēšana	•
“BrilliantGlassCare”	•
Mazgāšanas programmas	
“QuickPowerWash”	•
“ECO”	•
Automātiski	•
Intensīvi 75 °C	•
Saudzīgi	•
“ExtraLeise”, 40 dB(A)	•
Iekārtas kopšana	•
Mazgāšanas iespējas	
Īss	•
“IntenseZone”	•
Ekspresprogramma	•
Īpaši tīri	•
Īpaši sausi	•
Grozu aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	MultiFlex paplāte 45
Grozu aprīkojums	ExtraComfort 45 cm
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Sietas kontroles indikators	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	450
Maksimālais nišas platums, mm	450
Minimālais nišas augstums, mm	805
Maksimālais nišas augstums, mm	870
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	448
Iekārtas augstums, mm	805
Iekārtas dziļums, mm	550
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	116,5
Neto svars, kg	40,8
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Minimālais priekšējā paneļa svars, kg	2,0
Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg	8,0

G 5790 SCVi SL

Pilnībā integrēta trauku mašīna, 45 cm

C | 44 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516621027 / Materiāla numurs: 12174040 /

Vecā materiāla numurs: 21579062OE1

Komplektā iekļautie piederumi

Kupons 1 UltraTabs iepakojumam (20 gabaliem) vai
3 iepakojumiem (katrā 60 gabali) par īpašu cenu

•

Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar


G 5790 SCVi SL

Pilnībā integrēta trauku mašīna, 45 cm

C | 44 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)