

H 7840 BMX

Bezrokturu kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automātiskajām programmām un pārtikas termometru.



- Liels skārienekrāns ar tuvoš. sens. – “M Touch” + “MotionReact”
- Viegla tīrīšana – kamera ar “PerfectClean” un auduma faktūru
- Vienmērīga un ātra gatavošana – “Quick & Gentle”
- WLAN tīklam pievienojama iekārta – “Miele@home”
- Mērķi, vienreiz nospiežot taust. – “Quick-MW” un popkorna taust.

EAN: 4002516747628 / Materiāla numurs: 12305100 /

Vecā materiāla numurs: 22784086D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	H 7840 BMX
Ražotāja materiāla numurs	12305100
EAN numurs	4002516747628
Mārketinga klase	Diamond
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna, matēta
ArtLine	•
Bez roktura	•
Iekārtas tips un konstrukcija	
Kompaktā cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju	•
Trīs vienā	Krāsns, Mikroviļņu krāsns, Cepeškrāsns un mikroviļņu krāsns
Priekšrocības	
“Quick&Gentle”	•
Ātrā uzkarsēšana	•
Iepriekšēja uzkarsēšana	•
Pārtikas termometrs	Ar kabeli
Siltuma uzturēšana	•
Kraukšķīguma funkcija	•
Darbības režīmi	
Papildu ventilators	•
Augšējā / apakšējā karsēšana	•
Mikroviļņi	•
Mikroviļņu krāsns ar papildu ventilatoru	•
Mikroviļņu krāsns ar grilu	•
Mikroviļņu krāsns ar gaisa cirkulācijas grilu	•
Mikroviļņu krāsns ar cepšanas automātiku	•
Intensīvā cepšana	•
Automātiskā cepšana	•
Grils ar gaisa cirkulāciju	•
Grils	•
Apakšējā karsēšana	•
Gatavošana zemākā temperatūrā	•
Atkausēšana	•
Automātiskās programmas	•
Īpašas valstīm pielāgotas automātiskās programmas	•
Īpašie lietojumi	•
Lietošanas ērtums	
MotionReact tuvošanās sensors	•
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Displejs	M Touch
“SoftOpen”	•
“Touch2Open”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Palīdzības funkcija	•

H 7840 BMX

Bezrokturu kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju

ideāli kombinējams dizains ar automātiskajām programmām un pārtikas termometru.



EAN: 4002516747628 / Materiāla numurs: 12305100 /

Vecā materiāla numurs: 22784086D

Popkorna funkcija	•
Polifoniski signālu toņi	•
Diennakts laika rādījums	•
Pulksteņa laika sinhronizācija	•
Datuma rādījums	•
Atgādinājuma taimers	•
Gatavošanas laika sākuma programmēšana	•
Gatavošanas laika beigu programmēšana	•
Gatavošanas ilguma programmēšana	•
Faktiskās temperatūras rādījums	•
Iestatītās temperatūras rādījums	•
Signāla tonis, sasniedzot iestatīto temperatūru	•
Ieteicamā temperatūra	•
Ieteikums mikroviļņu jaudai	•
Ātrais mikroviļņu režīms	•
Individuālās programmas	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Automātiska atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,8
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	20
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Nerūsošā tērauda krāsns kamera ar audumam līdzīgu faktūru un "PerfectClean" pārklājumu	•
Atlokāms grila sildelements	•
"CleanGlass" durvis	•
Drošība	
Iekārtas dzesēšanas sistēma un vēss priekšējais panelis	•
Aizsargizslēgšana	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Taustiņu bloķētājs	•
Tehniskie dati	
Krāsns kameras tilpums, l	43
Ievietošanas līmeņu skaits	3
Kontaktspraudnis	Schuko kontaktspraudnis ar iezemējumu
Krāsns kameras apgaismojums	1 LED starmetis
Temperatūra, °C	30–250

Bezrokturu kompakta cepeškrāsns ar mikrovilņu funkciju

FAN: 4002516747628 / Materiāla numurs: 12305100 /




Vecā materiāla numurs: 22784086D

Elektroniska mikroviļņu jaudas iestatīšana	•
Mikroviļņu jaudas pakāpes, W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	550
Svars, kg	38,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,20
Spriegums, V	220 - 240
Frekvence, Hz	50
Drošinātāji, A	16
Fāžu skaits	1
Barošanas kabelis ar kontaktdakšu	•
Barošanas kabeļa garums, m	2,00
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Cepšanas režģi ar PerfectClean pārklājumu	1
Pārtikas termometrs ar vadu	1
Stikla šķīvis	2
Uz ekrāna pieejamās valodas	
Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? ? , ? ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7840 BMX

Bezrokturu kompakta cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju


ideāli kombinējams dizains ar automātiskajām programmām un pārtikas termometru.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings