

DAD 4841 Black Levantar
Lejupvērsts tvaika nosūcējs
eleganta obsidiāna melna konstrukcija un ar intuitīvo SmartControl vadību



- 916 mm platums [?] lieliski apvienojas ar Panorama plīts virsmām
- Viegli uzstādīt cirkulācijas rež. ar "Plug&Play" pieder. kompl.
- Mehāniski izbīdāms nosūcēja pārsegs – Hood in Motion
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516761990 / Materiāla numurs: 12428800 /
Vecā materiāla numurs: 28D4841MD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAD 4841 Black Levantar
Ražotāja materiāla numurs	12428800
EAN numurs	4002516761990
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Lejupvērsts tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUP 150, DUU 600
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 30-P, DKF 30-R
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
SmartControl	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
"Hood in motion"	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	41,6
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 11,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	400 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•

DAD 4841 Black Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

eleganta obsidiāna melna konstrukcija un ar intuitīvo SmartControl vadību



EAN: 4002516761990 / Materiāla numurs: 12428800 /

Vecā materiāla numurs: 28D4841MD

Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadišanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	200
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	340
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	440
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	600
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	640
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	44,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	57,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	62,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	72,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	43,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	49,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	58,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	160
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	415
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	520
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	555
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	50,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	75,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	76,0

DAD 4841 Black Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

eleganta obsidiāna melna konstrukcija un ar intuitīvo SmartControl vadību



EAN: 4002516761990 / Materiāla numurs: 12428800 /

Vecā materiāla numurs: 28D4841MD

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	37,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	61,0
---	------

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	62,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
--------------------------------------	---

Tehniskie dati

Nosūcēja korpusa platums, mm	916
------------------------------	-----

Nosūcēja korpusa augstums, mm	638
-------------------------------	-----

Neto svars, kg	34,0
----------------	------

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	170
------------------------------	-----

Barošanas kabeļa garums, m	1,5
----------------------------	-----

Kontaktdakša ar zemējumu	•
--------------------------	---

Kopējā patērējamā jauda, kW	0,25
-----------------------------	------

Spriegums, V	230
--------------	-----

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

Frekvence, Hz	50
---------------	----

Montāžas norādījumi

Gaisa izplūdes caurules aizbīdnis apakšā	•
--	---




Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
---	-----

Optimāla kombinācija ar plīts virsmu atbilstoši pieejamībai	KM 7689 FL; KM 7684 FL
---	------------------------

DAD 4841 Black Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs



eleganta obsidiāna melna konstrukcija un ar intuitīvo SmartControl vadību




DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings





DAD4841, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings




DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

eleganta obsidiāna melna konstrukcija un ar intuitīvo SmartControl vadību



DAD4841, DAD4941, surface mounted installation,
common cutout, Installation drawings



DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout, Installation drawings