

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam



- Miele visklusākais TwoInOne – ar Silence motoru
- Dažāda uzstādīšana – vadīta cirkulācija (piemēram, ar DFKS-UR) vai Plug&Play
- Daudz vietas [?] 4 gatavoš. zonas, no tām 2 “PowerFlex XL” virsmas
- Automātiska jaudas pakāpju regulēšana – Con@ctivity
- Pilnīgi melnā konstrukcija nodrošina elegantu izskatu

EAN: 4002516755951 / Materiāla numurs: 12438930 /

Vecā materiāla numurs: 26767679D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Ražotāja materiāla numurs	12438930
EAN numurs	4002516755951
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu	•
Darbības režīmi	
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants)	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī	•
Pārseguma režģa krāsa	Melna
Tauku filtra krāsa	Melna
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	2
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	4
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 150 – 230
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3000
TwinBooster, W	3650
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Kreisajā pusē
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Izmērs, mm	230x460
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	4800
Maks. jauda, W	3400
Maks. jauda ar “TwinBooster” funkciju, W	7300
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Izmērs, mm	230x460
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	4800
Maks. jauda, W	3400
Maks. jauda ar “TwinBooster” funkciju, W	7300

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam



EAN: 4002516755951 / Materiāla numurs: 12438930 /


Vecā materiāla numurs: 26767679D

Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect balta
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•
Rādījumu krāsa	Balta
Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
“Stop&Go” funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toni)	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators	•
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma indikators	•
Smart Extras	
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	10
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Gaisa recirkulācija	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	145
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	465
Gaisa caurplūde “Booster” pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	510
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	34,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam



EAN: 4002516755951 / Materiāla numurs: 12438930 /

Vecā materiāla numurs: 26767679D

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Loga kontaktslēdža pieslēgums	•

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)	800
Izmēri, mm (augstums)	238
Izmēri, mm (dziļums)	520
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	238
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	780 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	780
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	500
Svars, kg	20
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	804
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,50
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	2


Komplektā iekļautie piederumi

Barošanas kabelis	•
Aktīvās ogles filtrs DKF 35-P	•
Plug&Play adapters	•


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


ar divām īpaši lielām PowerFlex XL gatavošanas virsmām recirkulācijas režīmam




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/
FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation



KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/
FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play