

G 7260 SCVi

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



- Pārbaudīti 20 gadu ilgām kalpošanas laikiem*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējāt dabu
- Lieliski rezultāti, ērti un optimāli ikdienas lietošanai – ExtraComfort grozi
- Mūsu telpas brīnums – 3D-MultiFlex atvilktnē ar vairāk vietas galda piederum.
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash
- Viss izžūst bez atlikuma – Miele AutoOpen žāvēšana

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516745129 / Materiāla numurs: 12440270 /
Vecā materiāla numurs: 21726062OE1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	G 7260 SCVi
Ražotāja materiāla numurs	12440270
EAN numurs	4002516745129
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Pilnībā integrēta trauku mašīna	•
60 cm plata trauku mašīna	•
Konstrukcija	
Paneļa krāsa	Nerūsējošais tērauds.
Paneļa veids	Pilnībā integrēts panelis
Vadības veids	Programmu izvēles taustiņi
Displejs	1 rindu skaidra teksta displejs
Displeja krāsa	Balta
“MultiLingua”	•
Ērtības	
Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	ComfortClose
Atlikušā laika rādītājs	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darbības indikators	optiska un akustiska
Displeja valodas izvēle	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l	6,0
Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	8,4
Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh	0,54
Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	54
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh	0,29
“Eco” programmas ilgums minūtēs	230
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	0,30
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30
Standarta servējuma komplektu skaits	14
Trokšņa emisijas klase	B
Trokšņa emisija, dB(A)	43
“EcoFeedback”	•
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•
Rezultāta kvalitāte	
Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar “AutoOpen”	•
“SensorDry”	•

G 7260 SCVi

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516745129 / Materiāla numurs: 12440270 /

Vecā materiāla numurs: 21726062OE1

Ūdens mīkstināšanas sistēma

Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare

Aktīva kondensāta nožāvēšana	•
“BrilliantGlassCare”	•
Mazgāšanas programmas	
“QuickPowerWash”	•
“ECO”	•
Automātiski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivi 75 °C	•
“PowerWash”	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Saudzīgi	•
Īpaši klusi, 39 dB(A)	•
Iekārtas kopšana	•
Sāls izskalošana	•
Mazgāšanas iespējas	
BottleClean	•
Ātri	•
“IntenseZone”	•
Īpaši tīri	•
Īpaši sausi	•
Grozu aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	3D MultiFlex paplāte
“FlexCare” glāžu turētājs	2
“FlexCare” tasišu paliktnis	1
Grozu aprīkojums	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Sietas kontroles indikators	•
Higiēnas informācija	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	600
Maksimālais nišas platums, mm	600
Minimālais nišas augstums, mm	805
Maksimālais nišas augstums, mm	870
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	598
Iekārtas augstums, mm	805
Iekārtas dziļums, mm	550
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	116,5
Neto svars, kg	48,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230

G 7260 SCVi

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516745129 / Materiāla numurs: 12440270 /

Vecā materiāla numurs: 21726062OE1

Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Minimālais priekšējā paneļa svars, kg	4,0
Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg	10,0
(pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	8,0
(pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	16,0

Komplektā iekļautie piederumi

Kupons 1 UltraTabs iepakojumam (20 gabaliem) vai 3 iepakojumiem (katrā 60 gabali) par īpašu cenu

•

Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7260 SCVi

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)