

## G 7380 SCVi FF

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | FrontFit



- Pārbaudīti 20 gadu ilgām kalpošanas laikam\*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējāt dabu
- Lieliski rezultāti, ērti un optimāli ikdienas lietošanai – ExtraComfort grozi
- Mūsu telpas brīnums – 3D-MultiFlex atvilktnē ar vairāk vietas galda piederum.
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash
- Nevainojami salaidumi īpašos iebūvēšanas gadījumos ar FrontFit

\* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516745143 / Materiāla numurs: 12440300 /  
Vecā materiāla numurs: 21738062OE1

| Vispārīga informācija                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modeļa apzīmējums                                                        | G 7380 SCVi FF                  |
| Ražotāja materiāla numurs                                                | 12440300                        |
| EAN numurs                                                               | 4002516745143                   |
| Mārketinga klase                                                         | Gold                            |
| Konstrukcija                                                             |                                 |
| Pilnībā integrēta trauku mašīna                                          | •                               |
| 60 cm plata trauku mašīna                                                | •                               |
| Konstrukcija                                                             |                                 |
| Paneļa krāsa                                                             | Nerūsējošais tērauds.           |
| Paneļa veids                                                             | Pilnībā integrēts panelis       |
| Vadības veids                                                            | Programmu izvēles taustiņi      |
| Displejs                                                                 | 1 rindu skaidra teksta displejs |
| Displeja krāsa                                                           | Balta                           |
| “MultiLingua”                                                            | •                               |
| Ērtības                                                                  |                                 |
| Durvju aizvēršanas palīg mehānisms                                       | ComfortClose                    |
| FrontFit                                                                 | •                               |
| Atlikušā laika rādījums                                                  | •                               |
| Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h                                    | •                               |
| Darbības indikators                                                      | optiska un akustiska            |
| Displeja valodas izvēle                                                  | •                               |
| Efektivitāte                                                             |                                 |
| Energoefektivitātes klase (A–G)                                          | A                               |
| Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l                       | 6,0                             |
| Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)    | 8,4                             |
| Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh                           | 0,54                            |
| Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos) | 54                              |
| Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh         | 0,29                            |
| “Eco” programmas ilgums minūtēs                                          | 230                             |
| Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W                              | 0,30                            |
| Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W                                      | 0,30                            |
| Patēriņa jauda gatavības režīmā, W                                       | 0,30                            |
| Standarta servējuma komplektu skaits                                     | 14                              |
| Trokšņa emisijas klase                                                   | B                               |
| Trokšņa emisija, dB(A)                                                   | 43                              |
| “EcoFeedback”                                                            | •                               |
| Pārbaudīta higiēna                                                       | •                               |
| Siltā ūdens pieslēgums                                                   | •                               |
| Puse ielādes                                                             | •                               |
| Rezultāta kvalitāte                                                      |                                 |
| Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi                                     | •                               |
| Žāvēšana ar “AutoOpen”                                                   | •                               |
| “SensorDry”                                                              | •                               |

## G 7380 SCVi FF

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | FrontFit



EAN: 4002516745143 / Materiāla numurs: 12440300 /

Vecā materiāla numurs: 21738062OE1

Ūdens mīkstināšanas sistēma

Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Aktīva kondensāta nožāvēšana                | •                    |
| “BrilliantGlassCare”                        | •                    |
| <b>Mazgāšanas programmas</b>                |                      |
| “QuickPowerWash”                            | •                    |
| “ECO”                                       | •                    |
| Automātiski                                 | •                    |
| ComfortWash 45 °C                           | •                    |
| Intensivi 75 °C                             | •                    |
| “PowerWash”                                 | •                    |
| ComfortWash+ 55 °C                          | •                    |
| Saudzīgi                                    | •                    |
| Īpaši klusi, 39 dB(A)                       | •                    |
| Iekārtas kopšana                            | •                    |
| Sāls izskalošana                            | •                    |
| <b>Mazgāšanas iespējas</b>                  |                      |
| BottleClean                                 | •                    |
| Ātri                                        | •                    |
| “IntenseZone”                               | •                    |
| Īpaši tīri                                  | •                    |
| Īpaši sausi                                 | •                    |
| <b>Grozu aprīkojums</b>                     |                      |
| Galda piederumu ievietošana                 | 3D MultiFlex paplāte |
| “FlexCare” glāžu turētājs                   | 2                    |
| “FlexCare” tasišu paliktnis                 | 1                    |
| Grozu aprīkojums                            | ExtraComfort         |
| MultiClip                                   | •                    |
| FlexCare Glass & Bottle                     | •                    |
| XL Assist                                   | •                    |
| <b>Drošība</b>                              |                      |
| Ūdensdrošības sistēma                       | •                    |
| Sietas kontroles indikators                 | •                    |
| Higiēnas informācija                        | •                    |
| <b>Tehniskie dati</b>                       |                      |
| Minimālais nišas platums, mm                | 600                  |
| Maksimālais nišas platums, mm               | 600                  |
| Minimālais nišas augstums, mm               | 805                  |
| Maksimālais nišas augstums, mm              | 870                  |
| Nišas dziļums, mm                           | 550                  |
| Iekārtas platums, mm                        | 598                  |
| Iekārtas augstums, mm                       | 805                  |
| Iekārtas dziļums, mm                        | 550                  |
| Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm | 116,5                |
| Neto svars, kg                              | 48,0                 |
| Kopējā patērējamā jauda, kW                 | 2,00                 |
| Spriegums, V                                | 230                  |

## G 7380 SCVi FF

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | FrontFit



EAN: 4002516745143 / Materiāla numurs: 12440300 /

Vecā materiāla numurs: 21738062OE1

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Drošinātāji, A                                                  | 10   |
| Fāžu skaits                                                     | 1    |
| Standarta elektriskā frekvence                                  | 50   |
| Ūdens padeves šļūtenes garums, m                                | 1,50 |
| Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m                            | 1,50 |
| Barošanas kabeļa garums, m                                      | 1,70 |
| Minimālais priekšējā paneļa svars, kg                           | 4,0  |
| Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg                          | 10,0 |
| (pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests)  | 8,0  |
| (pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests) | 16,0 |

### Komplektā iekļautie piederumi

Kupons 1 UltraTabs iepakojumam (20 gabaliem) vai 3 iepakojumiem (katrā 60 gabali) par īpašu cenu

•

### Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

deutsch, english (GB),  
polski, română, srpski,  
slovenčina, čeština, magyar

G 7380 SCVi FF

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | Galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | QuickPowerWash | FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit