

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A l 41 dB l Galda piederumu atvilktnē l MaxiComfort grozi l M Touch l BrilliantLight



- Pārbaudīti 20 gadu ilgām kalpošanas laikiem*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējāt dabu
- Augstākā elastība un Premium klases groza aprīkojums – MaxiComfort grozi
- Inuitīva, ātra un pārskatāma skārienvadība – M Touch displejs
- Ērta ielāde, pateicoties lieliskai redzamībai arī tumsā – BrilliantLight
- Ērti, efektīvi un ilgtspējīgi – izcili rezultāti, pateicoties automātiskajai mazgāšanas līdzekļa dozēšanai, ko nodrošina PowerDisk
- Sniedz perfekcionismu virtuves dizainā un automātisku atvēršanu – Knock2open

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516745297 / Materiāla numurs: 12440460 /
Vecā materiāla numurs: 21798062OE1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	G 7980 SCVi AutoDos K2O
Ražotāja materiāla numurs	12440460
EAN numurs	4002516745297
Mārketinga klase	Diamond
Konstrukcija	
Pilnībā integrēta trauku mašīna	•
60 cm plata trauku mašīna	•
Konstrukcija	
Paneļa krāsa	CleanSteel/obsidiāna melna
Paneļa veids	Pilnībā integrēts panelis
Vadības veids	Skārienvadība
Displejs	M Touch Vi
Displeja krāsa	Balta
Apgaismots logotips	•
“MultiLingua”	•
Ērtības	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Automātiska dozēšana ar “PowerDisk”	•
“Knock2open”	•
Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	AutoClose, tostarp ComfortClose
“BrilliantLight”	•
Atlikušā laika rādījums	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darbības indikators	optiska un akustiska, skaļuma regulēšana
Sveiciena signāls	•
Iespējams pievienot traukus	•
Displeja valodas izvēle	•
Smart Extras	
Piepildījuma līmenis	•
Patēriņa informācijas panelis	•
Pašapgādes paziņojumi	•
Trauku mazgāšanas palīgs	•
AutoStart	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l	6,0
Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	8,4
Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh	0,54

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Pilnībā integrējamās trauku mazg. maš.

A | 41 dB | Galda piederumu atvilktnē | MaxiComfort grozi | M Touch | BrilliantLight



EAN: 4002516745297 / Materiāla numurs: 12440460 /

Vecā materiāla numurs: 21798062OE1

Enerģijas patēriņš "Eco" programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	54
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā "ECO", kWh	0,29
"Eco" programmas ilgums minūtēs	230
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	0,90
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	0,90
Standarta servējuma komplektu skaits	14
Trokšņa emisijas klase	B
Trokšņa emisija, dB(A)	41
"FlexiTimer" ar "EcoStart"	•
"EcoFeedback"	•
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•
Rezultāta kvalitāte	
Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar "AutoOpen"	•
"SensorDry"	•
Ūdens mikstināšanas sistēma	Univ. ūdens mikstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare
Aktīva kondensāta nožāvēšana	•
"BrilliantGlassCare"	•
Mazgāšanas programmas	
"QuickPowerWash"	•
"ECO"	•
Automātiski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensīvi 75 °C	•
"PowerWash"	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Saudzīgi	•
Higiēna	•
"SolarSpar"	•
Īpaši klusi, 37 dB(A)	•
Makaroni / paelja	•
Bez augšējā groza 65 °C	•
Iekārtas kopšana	•
Sāls izskalošana	•
Mazgāšanas iespējas	
AutoDos	•
BottleClean	•
Ātri	•
"IntenseZone"	•
Īpaši tīri	•

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A I 41 dB I Galda piederumu atvilktnē I MaxiComfort grozi I M Touch I BrilliantLight

EAN: 4002516745297 / Materiāla numurs: 12440460 /

Vecā materiāla numurs: 21798062OE1

Īpaši sausi

•

Grozū aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	3D MultiFlex paplāte
“FlexCare” glāžu turētājs	3
“FlexCare” tasišu paliktnis	1
Grozū aprīkojums	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Sietas kontroles indikators	•
Higiēnas informācija	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	600
Maksimālais nišas platums, mm	600
Minimālais nišas augstums, mm	805
Maksimālais nišas augstums, mm	870
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	598
Iekārtas augstums, mm	805
Iekārtas dziļums, mm	550
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	116,5
Neto svars, kg	48,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Minimālais priekšējā paneļa svars, kg	4,0
Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg	11,0
(pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	7,0
(pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	14,0
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
1 PowerDisk	•
Kupons 6 PowerDisk	•

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 41 dB | Galda piederumu atvilktnē | MaxiComfort grozi | M Touch | BrilliantLight



EAN: 4002516745297 / Materiāla numurs: 12440460 /

Vecā materiāla numurs: 21798062OE1

Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

[?][?][?][?][?][?][?], [?]
 [?], [?][?][?][?], deutsch,
 dansk, english (AU), english
 (GB), english (US), suomi,
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, [?][?][?], [?][?][?],
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 portugês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

G 7980 SCVi AutoDos K2O

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 41 dB | Galda piederumu atvilktnē | MaxiComfort grozi | M Touch | BrilliantLight



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)