

TEL695WP Steam&9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare gludina un atsvaidzina, tā taupāt laiku gludinot
- SilenceDrum* samazina trokšņus, nodrošinot ievērojami klusāku žāvēšanu
- Taupiet laiku, veicot šķirošanu; DryCare 40 ir ideāli piemērota 40 °C veļai**
- -
- Pilnvērtīga veļas žāvētāja vadība ar lietotni, izmantojot Miele@home***

* Patents EP 4 163 433

** Nav piemērots vilnai vai zīdam.

*** Šis ir atsevišķs digitālais piedāvājums no Miele & Cie. KG. Funkciju klāsts var mainīties atkarībā no iekārtas modeļa un valsts. Miele lietotnē ir jāakceptē Miele digitālo produktu un pakalpojumu noteikumi un nosacījumi un privātuma politika. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālo piedāvājumu.



EAN: 4002516782513 / Materiāla numurs: 12488090 /
Vecā materiāla numurs: 12EL6952EU1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	TEL695WP Steam&9kg
Ražotāja materiāla numurs	12488090
EAN numurs	4002516782513
Mārketinga klase	Platinum

Konstrukcija

Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi

Konstrukcija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
-------------------------------	---

Konstrukcija

Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta / hroma gredzens
Paneļa veids	Slīpi
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	ComfortSensor balts, 1 līnija

Žāvēšanas rezultāts

Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos2"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•
HygieneDry	•

Veļas saudzēšana

"SilenceDrum"	•
Ielāde, kg	9

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
MultiLingua	•
Skaņas izolācijas pakete trokšņa līmeņa mazināšanai	•
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Patēriņa informācijas panelis	•
Pašapgādes paziņojumi	•
Wash2Dry	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TEL695WP Steam&9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516782513 / Materiāla numurs: 12488090 /

Vecā materiāla numurs: 12EL6952EU1

RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Remontējamības klase (A–E)	B
Prognozētais patēriņš	•
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	94
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh	101
Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW	62
Skaņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	184
Žāvēšanas programmas	
Automātiski plus	•
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Žida pēcapstrāde	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Džinsi	•
Virsdrebes	•
Impregnēšana	•
Sporta apģērbi	•
Parasti spilveni	•
Aukstā vēdināšana	•
Siltā vēdināšana	•
Groza programma	•
Priekšgludināšana	•
Gultas veļa	•
Apstrāde ar tvaiku	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzišanos	•
Zummers	•
“DryCare 40”	•
“DryFresh”	•
“PowerFresh”	•
Kvalitāte	
Saudzējošas tvertnes ribas	•
Drošība	
PIN kods	•

TEL695WP Steam&9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516782513 / Materiāla numurs: 12488090 /

Vecā materiāla numurs: 12EL6952EU1

Rādījums "Iztukšot tvertni"	•
Rādījums "Iztīrīt filtrus"	•
Optiskā saskarne	•

Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 636
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	636
Svars, kg	57
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Hermētiski noslēgts	•
Aukstumaģenta veids	R290
Dzesētājvielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājvielas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums

Komplektā iekļautie piederumi	
Smaržvielas flakons	•
Kupons otrajam smaržu flakonam	•

Uz ekrāna pieejamās valodas	
-----------------------------	--


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

??, ?????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TEL695WP Steam&9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm