

DA 9299 W Screen blbo

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpašo "Blackboard" stikla priekšpusi un intuitīvo "SmartControl" vadību



- Taisnliniju forma ar 880 mm platumu un minimālo dziļumu 256 mm
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Uzlokāms priekšējais panelis optimālai nosūkšanai
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diožu līsti
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516788676 / Materiāla numurs: 12506080 /
Vecā materiāla numurs: 28929970D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DA 9299 W Screen blbo
Ražotāja materiāla numurs	12506080
EAN numurs	4002516788676
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Blackboard
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 29
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
Skārientaustiņi	•
Vadība	Skārientaustiņi Touch on Glass
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
"Silence" pakete	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+++
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	21,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	C
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	3
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,0 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	350 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•

DA 9299 W Screen blbo

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpašo "Blackboard" stikla priekšpusi un intuitīvo "SmartControl" vadību



EAN: 4002516788676 / Materiāla numurs: 12506080 /

Vecā materiāla numurs: 28929970D

Gaisa novadišanas sistēma

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	210
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	300
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	415
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	650
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	915
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	38,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	23,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	31,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	38,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	56,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	175
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	270
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	420
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	620
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	715
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	40,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	49,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	59,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	26,0

DA 9299 W Screen blbo

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpašo "Blackboard" stikla priekšpusi un intuitīvo "SmartControl" vadību



EAN: 4002516788676 / Materiāla numurs: 12506080 /

Vecā materiāla numurs: 28929970D

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	34,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	44,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	54,0
---	------

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
--------------------------------------	---

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	500
--	-----

Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	500
---	-----

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	500
---	-----

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	500
--	-----

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	500
---	-----

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	500
--	-----

Nosūcēja korpusa platums, mm	880
------------------------------	-----

Nosūcēja korpusa augstums, mm	500
-------------------------------	-----

Neto svars, kg	20,0
----------------	------

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	260
------------------------------	-----

Barošanas kabeļa garums, m	1,5
----------------------------	-----

Kontaktdakša ar zemējumu	•
--------------------------	---

Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
--	-----

Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
---	-----

Kopējā patērijamā jauda, kW	0,23
-----------------------------	------

Spriegums, V	230
--------------	-----

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

Frekvence, Hz	50
---------------	----

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
------------------------------------	---

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
---	-----

Komplektā iekļautie piederumi


Gaisa novirzītājs recirkulācijas režīmam	•
--	---

Pretvārsts	•
------------	---

DA 9299 W Screen blbo

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpašo “Blackboard” stikla priekšpusi un intuitīvo “SmartControl” vadību



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings