

CM 6360

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct", augstvērtīgu piena trauku un daudzveidīgām kafijas receptēm.



- Krēmīgas piena putas daudzveidīgiem kafijas dzērieniem
- Labs rezultāts un izteikts kafijas aromāts — AromaticSystem
- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu — "OneTouch for Two"
- Ērta tīrīšana kopšanai un saglabāšanai — tīrīšanas programmas
- Vienkāršākā saziņa ar iekārtu — "WiFiConn@ct"

EAN: 4002516785521 / Materiāla numurs: 12532000 /

Vecā materiāla numurs: 29636021DX

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	CM 6360
Ražotāja materiāla numurs	12532000
EAN numurs	4002516785521
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija un dizains	
Atsevišķi novietojams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Obsidiāna melna, matēta
Priekšrocības	
"AromaticSystem"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	8
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Iespējams pagatavot citas maltas kafijas šķirnes	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	DirectSensor
"PerformanceMode"	•
"BrilliantLight"	•
Eksperta režīms	•
Apsildāms tasišu paliktnis	•
"MultiLingua"	•
Pupiņu šķirņu skaits	1
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	1
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	300
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g	300
Ūdenstvertnes ietilpība, l	1,8
Piena tvertnes ietilpība, l	0,7
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	10
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	0,8
Viegla piekļuve padeves tvertnei	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

CM 6360

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct", augstvērtīgu piena trauku un daudzveidīgām kafijas receptēm.



EAN: 4002516785521 / Materiāla numurs: 12532000 /

Vecā materiāla numurs: 29636021DX

RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	20-300
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espresso, vienkāršais	•
Espresso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espresso makjato, vienkāršais	•
Espresso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
"Flat white", vienkāršā	•
"Flat white", dubultā	•
"Café au lait", vienkāršā	•
"Café au lait", dubultā	•
"Caffè Latte", vienkāršā	•
"Caffè Latte", dubultā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Melnā tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Baltā tēja, vienkāršā	•
Japānas tēja, vienkāršā	•
Kafijas kanna	•
Kapučīno, dubultais	•
Late makjato, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais "Eco" režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,3
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	1,0
Kopšanas ērtums	
Manuāla atkalīkošana	•
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes	•
Ērtas tīrīšanas programmas	•
Automātiskā skalošanas funkcija	•

CM 6360

Kafijas automāts

ar "WiFiConn@ct", augstvērtīgu piena trauku un daudzveidīgām kafijas receptēm.



EAN: 4002516785521 / Materiāla numurs: 12532000 /

Vecā materiāla numurs: 29636021DX

"ComfortClean" •

Izņemama piena caurulīte •

Izņemams uzliešanas mezgls •

Iestatāma ūdens cietība •

Tehniskie dati

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm 14,0

Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm 8,0

Iekārtas platums, mm 251

Iekārtas augstums, mm 359

Iekārtas dziļums, mm 427

Kopējā patērējamā jauda, kW 1,45

Spriegums, V 220 - 240

Drošinātāji, A 10

Fāžu skaits 1

Sūkņa spiediens, bāri 15

Barošanas kabeļa garums, m 1,4

Komplektā iekļautie piederumi

Nerūsējošā tērauda piena padeves adata •

Piena tvertne no stikla •

Īsa lietošanas instrukcija iekārtas aizmugurē •

Uz ekrāna pieejamās valodas

Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederland, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar