

## Duoflex HX1 CarCare

Putekļsūcēji ar akumulatoru

Jaudīgs | Grab&Go | viegls un kompakts | uzgalis vieglai automobiļa tīrīšanai



- Li jonu akumulators: līdz 55 minūtēm ilgs darbības laiks ar vienu uzlādi\*
- Jaudīgs kā parastais Miele putekļu sūcējs\*\*
- SpeedLock: ātra pāreja no kompleksās uz rokas iekārtu
- Viegls un kompakts: 3,1 kg / 0,3 l putekļu nodalījums
- Viedā elektriskā birste ar automātisku jaudas pielāgošanu
- kopā ar elastīgu iesūkšanas šļūteni un elastīgu, garu spraugu tīrīšanas uzgali
- Moderna dizaina koncepcija: pelēks ar pelēkām aplikācijām un haptiku
- 99,99 %\*\*\* aizturētu putekļu ar Hygiene filtru

\* Attiecas uz 1. jaudas pakāpi bez pieslēgtas elektriskās birstes.

\*\* Tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Miele putekļsūcēju Complete C3 (SGEF3) ar turbosuku STB 305-3 (putekļu uzsūkšana no paklāja un ieplaisājušas cietas grīdas, šķiedru uzsūkšana no paklāja). Atbilst IEC 62885-2.

\*\*\* Atbilst IEC 62885-4

EAN: 4002516785767 / Materiāla numurs: 12532820 / Vecā materiāla numurs: 41QLLO39EU1

| Vispārīga informācija                                |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modeļa apzīmējums                                    | Duoflex HX1 CarCare      |
| Ražotāja materiāla numurs                            | 12532820                 |
| EAN numurs                                           | 4002516785767            |
| Konstrukcija                                         |                          |
| Putekļsūcēji ar akumulatoru                          | •                        |
| Produkta zīmols                                      | Duoflex HX1              |
| Motora versija                                       | Digital Efficiency Motor |
| Produkta tips                                        | SQLL0                    |
| Konstrukcija un dizains                              |                          |
| Krāsa                                                | Pelēka                   |
| Tīrīšana                                             |                          |
| “Vortex” tehnoloģija                                 | •                        |
| Lietošanas ērtums                                    |                          |
| Elektroniska sūkšanas jaudas regulēšana              | Taustiņi/2 pakāpes       |
| SpeedLock                                            | SpeedLock system         |
| Filtru sistēma                                       |                          |
| “ComfortClean”                                       | •                        |
| Gaisa izplūdes filtrs                                | Higiēnas filtrs          |
| Putekļu tvertnes tilpums, l                          | 0,3                      |
| Tehniskie dati                                       |                          |
| Akumulatora tips                                     | Litija jonu              |
| Akumulatora nominālā kapacitāte, mAh                 | 2500                     |
| Skaļums, dB                                          | 79,0                     |
| Platums, mm                                          | 260                      |
| Augstums, mm                                         | 1250                     |
| Dzīļums milimetros                                   | 260                      |
| Svars, kg                                            | 3,1                      |
| Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar PowerUnit Solo | 55                       |
| Tīrāmā platība, m <sup>2</sup>                       | 60                       |
| Uzlādes laiks, min.                                  | 210                      |
| Komplektā iekļautie piederumi                        |                          |
| HX-DB otas tipa uzgalis                              | •                        |
| XL HX-UN mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgalis             | •                        |
| HX-CN uzgalis spraugu tīrīšanai                      | •                        |
| Tīrīšanas birste                                     | integrēts                |
| Elektriskā birste MultiFloor                         | •                        |
| Elastīgs uzgalis spraugu tīrīšanai XL                | •                        |
| Elastīga iesūkšanas šļūtene                          | •                        |