

DAH 1650 Active

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un elegantu skārienvadību



- Brīva telpa galvai – ar 598 mm platū stikla pārsegu
- Jaudīgs – 635 m³/h Booster pakāpē
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Lielisks saskaņojums – stikla panelis un nosūcēja korpuss vienā krāsā
- Jebkurai situācijai – darbojas novadīšanas vai cirkulācijas rež.



EAN: 4002516801948 / Materiāla numurs: 12533860 /
Vecā materiāla numurs: 28H1650BD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAH 1650 Active
Ražotāja materiāla numurs	12533860
EAN numurs	4002516801948
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktivās ogles filtrs	DKF 29
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
ComfortControl	•
Vadība	ComfortControl
IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzis	•
Booster pakāpes	1
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	B
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	56,2
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	C
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	330 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	260
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	325
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	405
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	635
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	51,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	56,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0

DAH 1650 Active

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un elegantu skārienvadību



EAN: 4002516801948 / Materiāla numurs: 12533860 /

Vecā materiāla numurs: 28H1650BD

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 69,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 38,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 42,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 46,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 55,0

Gaisa recirkulācija

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 215

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 290

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 385

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591 570

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 56,0

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3 61,0

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 67,0

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 74,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 42,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 47,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 53,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 61,0

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

•

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 830–1210

Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 443

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 830

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 1210

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 443

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 443

Nosūcēja korpusa platums, mm 598

Nosūcēja korpusa augstums, mm 443

Neto svars, kg 13,0

DAH 1650 Active

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un elegantu skārienvadību



EAN: 4002516801948 / Materiāla numurs: 12533860 /


Vecā materiāla numurs: 28H1650BD

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	388
Barošanas kabeļa garums, m	1,3
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,24
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

DAH 1650 Active

Sienas tvaika nosūcējs

ar ekonomisku LED apgaismojumu un elegantu skārienvadību



DAH1650 Installation drawings