

DAH 2960 Escala Sienas tvaika nosūcējs ar Con@ctivity un viedu skārienvadību ērtai vadībai



- Brīva telpa galvai – ar 898 mm platū stikla pārsegu
- Vienreizējas lietošanas ērtības – Con@ctivity
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Lielisks saskaņojums – stikla panelis un nosūcēja korpuss vienā krāsā
- Jebkurai situācijai – darbojas novadīšanas vai cirkulācijas rež.



EAN: 4002516802327 / Materiāla numurs: 12533960 /
Vecā materiāla numurs: 28H2960BD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAH 2960 Escala
Ražotāja materiāla numurs	12533960
EAN numurs	4002516802327
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 29
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Jā
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
ComfortControl	•
Vadība	ComfortControl
IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzis	•
Booster pakāpes	1
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	B
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	72,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	B
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	D
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	300 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	215

DAH 2960 Escala
Sienas tvaika nosūcējs
ar Con@ctivity un viedu skārienvadību ērtai vadībai



EAN: 4002516802327 / Materiāla numurs: 12533960 /
Vecā materiāla numurs: 28H2960BD

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	315
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	415
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	675
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	41,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	65,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	27,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	190
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	280
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	380
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	575
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	47,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	54,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	60,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	40,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	46,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
Tehniskie dati	
Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadīšanas un ārējā režīmā, mm	830–1210
Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	443



DAH 2960 Escala
Sienas tvaika nosūcējs
ar Con@ctivity un viedu skārienvadību ērtai vadībai



EAN: 4002516802327 / Materiāla numurs: 12533960 /
Vecā materiāla numurs: 28H2960BD

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	830
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1210
Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	443
Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	443
Nosūcēja korpusa platums, mm	898
Nosūcēja korpusa augstums, mm	443
Neto svars, kg	18,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	388
Barošanas kabeļa garums, m	1,3
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,20
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Montāžas norādījumi	
Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150
Komplektā iekļautie piederumi	
Pretvārsts	•

DAH 2960 Escala
Sienas tvaika nosūcējs
ar Con@ctivity un viedu skārienvadību ērtai vadībai



DAH2960 Installation drawings