

CVA 7440

Iebūvējams kafijas automāts

apvienojumā ar patentēto tasītes sensoru augstvērtīgam kafijas baudījumam



- Liels teksta displejs ar sensoru vadību – "DirectSensor"
- Precīzs novietojums: ar patentēto tasītes sensoru
- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu – "OneTouch for Two"
- Vienmēr svaigs malums – "AromaticSystemFresh"
- Ērta saimniekošana – lielākam daudzumam – kannas funkcija

EAN: 4002516826378 / Materiāla numurs: 12642470 /
Vecā materiāla numurs: 29744050DX

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	CVA 7440
Ražotāja materiāla numurs	12642470
EAN numurs	4002516826378
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija un dizains	
Iebūvējams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Pērļu bēša
"VitroLine"	•
"ArtLine"	•
Priekšrocības	
"AromaticSystemFresh"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	10
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	DirectSensor
Tasītes sensors	•
"PerformanceMode"	•
"EasyClick" piena tvertne	•
"ComfortDoor"	•
Paslēpts rokturis	•
"BrilliantLight"	•
Eksperta režīms	•
"MultiLingua"	•
Pupiņu šķirņu skaits	1
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	2
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	300
Pupiņu tvertnes "B" ietilpība, g	300
Kopējā pupiņu tvertņu ietilpība, g	600
Noņemamas pupiņu tvertnes	•
Ūdenstvertnes ietilpība, l	2,7
Piena tvertnes ietilpība, l	0,7
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	17
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	1,6
Viegla piekļuve padeves tvertnēm	•
Diennakts laika rādījums	•

CVA 7440

Iebūvējams kafijas automāts

apvienojumā ar patentēto tasītes sensoru augstvērtīgam kafijas baudījumam



EAN: 4002516826378 / Materiāla numurs: 12642470 /

Vecā materiāla numurs: 29744050DX

Pulksteņa laika sinhronizācija	•
Datuma rādījums	•
Programmējams ieslēgšanās laiks	•
Programmējams izslēgšanās laiks	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Lietotāju profili	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	20-300
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espreso, vienkāršais	•
Espreso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espreso makjato, vienkāršais	•
Espreso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
“Flat white”, vienkāršā	•
“Flat white”, dubultā	•
“Café au lait”, vienkāršā	•
“Café au lait”, dubultā	•
“Caffè Latte”, vienkāršā	•
“Caffè Latte”, dubultā	•
“Caffè americano”, vienkāršā	•
“Caffè americano”, dubultā	•
“Long black”, vienkāršā	•
“Long black”, dubultā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Siltais ūdens, dubultais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, dubultais	•

CVA 7440

Iebūvējams kafijas automāts

apvienojumā ar patentēto tasītes sensoru augstvērtīgam kafijas baudījumam

EAN: 4002516826378 / Materiāla numurs: 12642470 /

Vecā materiāla numurs: 29744050DX

Melnā tēja, vienkāršā	•
Melnā tēja, dubultā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, dubultā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, dubultā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, dubultā	•
Baltā tēja, vienkāršā	•
Baltā tēja, dubultā	•
Japānas tēja, vienkāršā	•
Japānas tēja, dubultā	•
“Chai Latte”, vienkāršā	•
“Chai Latte”, dubultā	•
Kafijas kanna	•
Tējkanna	•
Kapučīno, dubultais	•
Late makjato, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais “Eco” režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,3
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai tīklā pieslēgtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
Manuāla atkalķošana	•
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes	•
Ērtas tīrīšanas programmas	•
Automātiskā skalošanas funkcija	•
“ComfortClean”	•
Izņemama piena caurulīte	•
Izņemams uzliešanas mezgls	•
Iestatāma ūdens cietība	•
Drošība	
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	500
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	16,5
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	4,0
Iekārtas platums, mm	595

CVA 7440

Iebūvējams kafijas automāts

apvienojumā ar patentēto tasītes sensoru augstvērtīgam kafijas baudījumam



EAN: 4002516826378 / Materiāla numurs: 12642470 /

Vecā materiāla numurs: 29744050DX

Iekārtas augstums, mm	455
Iekārtas dziļums, mm	475
Dziļums, ja durvis ir atvērtas, cm	108,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,45
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Barošanas kabeļa garums, m	2,0

Komplektā iekļautie piederumi

Piena tvertne no stikla

•

Uz ekrāna pieejamās valodas


Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua

???, ?,
?, ?, deutsch,
dansk, english, english
(AU), english (CA), english
(GB), english (US), suomi,
français, français (CA),
français (FR), ελληνικά,
italiano, ?,
hrvatski, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


CVA 7440

lebūvējams kafijas automāts


apvienojumā ar patentēto tasītes sensoru augstvērtīgam kafijas baudījumam





CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)