

CVA 7845

Iebūvējams pilna darbības cikla kafijas automāts ar "DirectWater" apvienojumā ar "CoffeeSelect" un "Autodescale" atbilst visaugstākajām prasībām



- Liels skāriendispl. ar tuvoš. sens. – "M Touch" + "MotionReact"
- Personisks baudījums – ar trim pupiņu tvertnēm – "CoffeeSelect"
- Vislabākā kopšana – automātiski ar "AutoDescale" un "AutoClean"
- Precīzs novietojums: ar patentēto tasītes sensoru
- Vienlaicīga pagatavošana, nospiežot taustiņu – "OneTouch for Two"

EAN: 4002516831440 / Materiāla numurs: 12649820 /
Vecā materiāla numurs: 29784550DX

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	CVA 7845
Ražotāja materiāla numurs	12649820
EAN numurs	4002516831440
Mārketinga klase	Diamond
Konstrukcija un dizains	
Iebūvējams kafijas automāts ar pupiņu sistēmu	•
Krāsa	Pērļu bēša
"VetroLine"	•
"ArtLine"	•
Priekšrocības	
"AromaticSystemFresh"	•
"CoffeeSelect"	•
"OneTouch" gatavošanas funkcija	•
"OneTouch for Two" gatavošanas funkcija	•
"DoubleShot"	•
Programmējami lietotāju profili	10
Konusveida dzirnaviņas garšas saglabāšanai	•
Iestatāma maluma pakāpe	•
Programmējams malšanas daudzums	•
Programmējams ūdens daudzums	•
Programmējama ūdens temperatūra	•
Programmējams piena daudzums	•
Programmējams piena putu daudzums	•
Programmējama priekšuzliešana	•
Tējas taimers	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Displejs	M Touch
"MotionReact": gaismas iedegšanās tuvojoties	•
"MotionReact": displeja iedegšanās tuvojoties	•
Tasītes sensors	•
"PerformanceMode"	•
"EasyClick" piena tvertne	•
"DirectWater"	•
"ComfortDoor"	•
Paslēpts rokturis	•
"BrilliantLight"	•
Uzliešanas mezgla apgaismojums	•
Eksperta režīms	•
"MultiLingua"	•
"MyMiele"	•
Palīdzības funkcija	•
Pupiņu šķirņu skaits	3
Kafijas pupiņu tvertņu skaits	3
Pupiņu tvertnes "A" ietilpība, g	150
Pupiņu tvertnes "B" ietilpība, g	300
Pupiņu tvertnes "C" ietilpība, g	150

CVA 7845

Iebūvējams pilna darbības cikla kafijas automāts ar “DirectWater”
apvienojumā ar “CoffeeSelect” un “Autodescale” atbilst visaugstākajām prasībām



EAN: 4002516831440 / Materiāla numurs: 12649820 /

Vecā materiāla numurs: 29784550DX

Kopējā pupiņu tvertnu ietilpība, g	600
Noņemamas pupiņu tvertnes	•
Ūdenstvertnes ietilpība, l	2,7
Piena tvertnes ietilpība, l	0,7
Atkritumu tvertnes ietilpība, gab.	17
Pilienu savākšanas trauka ietilpība, l	1,6
Viegla piekļuve padeves tvertnēm	•
Diennakts laika rādījums	•
Pulksteņa laika sinhronizācija	•
Datuma rādījums	•
Programmējams ieslēgšanās laiks	•
Programmējams izslēgšanās laiks	•
Programmējams gaidstāves laiks	•
Individuālie iestatījumi	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Lietotāju profili	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Dzērienu veidi	
Atlasāmie dzērienu daudzumi, ml	20-300
Ristreto, vienkāršais	•
Ristreto, dubultais	•
Espresso, vienkāršais	•
Espresso, dubultais	•
Kafija, vienkāršā	•
Kafija, dubultā	•
Vājā kafija, vienkāršā	•
Vājā kafija, dubultā	•
Kapučīno, vienkāršais	•
Karstais piens, vienkāršais	•
Karsts piens, dubultais	•
Piena putas, vienkāršās	•
Piena putas, dubultās	•
Espresso makjato, vienkāršais	•
Espresso makjato dubultais	•
Itāļu kapučīno, vienkāršais	•
Itāļu kapučīno, dubultais	•
“Flat white”, vienkāršā	•
“Flat white”, dubultā	•
“Café au lait”, vienkāršā	•
“Café au lait”, dubultā	•
“Caffè Latte”, vienkāršā	•
“Caffè Latte”, dubultā	•

CVA 7845

Iebūvējams pilna darbības cikla kafijas automāts ar "DirectWater"
apvienojumā ar "CoffeeSelect" un "Autodescale" atbilst visaugstākajām prasībām

EAN: 4002516831440 / Materiāla numurs: 12649820 /

Vecā materiāla numurs: 29784550DX

"Caffè americano", vienkāršā	•
"Caffè americano", dubultā	•
"Long black", vienkāršā	•
"Long black", dubultā	•
Siltais ūdens, vienkāršais	•
Siltais ūdens, dubultais	•
Karstais ūdens, vienkāršais	•
Karstais ūdens, dubultais	•
Melnā tēja, vienkāršā	•
Melnā tēja, dubultā	•
Zāļu tēja, vienkāršā	•
Zāļu tēja, dubultā	•
Augļu tēja, vienkāršā	•
Augļu tēja, dubultā	•
Zaļā tēja, vienkāršā	•
Zaļā tēja, dubultā	•
Baltā tēja, vienkāršā	•
Baltā tēja, dubultā	•
Japānas tēja, vienkāršā	•
Japānas tēja, dubultā	•
"Chai Latte", vienkāršā	•
"Chai Latte", dubultā	•
Kafijas kanna	•
Tējkanna	•
Kapučiņo, dubultais	•
Late makjato, dubultais	•
Late makjato, vienkāršais	•
Efektivitāte	
Ieslēdzams energotaupīgais "Eco" režīms	•
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,3
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	20
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai tīklā pieslēgtas gatavības režīmā, min.	20
Kopšanas ērtums	
"AutoDescale"	•
Manuāla atkalīķošana	•
"AutoClean"	•
Automātiska piena caurulītes skalošana no ūdenstvertnes	•
Ērtas tīrīšanas programmas	•
Automātiskā skalošanas funkcija	•
"ComfortClean"	•
Izņemama piena caurulīte	•
Izņemams uzliešanas mezgls	•
Iestatāma ūdens cietība	•

CVA 7845

Iebūvējams pilna darbības cikla kafijas automāts ar “DirectWater”
apvienojumā ar “CoffeeSelect” un “Autodescale” atbilst visaugstākajām prasībām




EAN: 4002516831440 / Materiāla numurs: 12649820 /
Vecā materiāla numurs: 29784550DX


Drošība	
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	450
Maksimālais nišas augstums, mm	452
Nišas dziļums, mm	550
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	16,5
Dzērienu izplūde ar augstuma regulēšanu, cm	4,0
Iekārtas platums, mm	595
Iekārtas augstums, mm	455
Iekārtas dziļums, mm	475
Dziļums, ja durvis ir atvērtas, cm	108,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,45
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Ūdenspadeves šļūtenes garums, m	1,5
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Uz ekrāna pieejamās valodas	
Pieejamās ekrāna valodas, izmantojot MultiLingua	
? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar	

CVA 7845


lebūvējams pilna darbības cikla kafijas automāts ar "DirectWater"
apvienojumā ar "CoffeeSelect" un "Autodescale" atbilst visaugstākajām prasībām




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)