

TSA523WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- -
- DryProtect nodrošina efektīvu veiktspēju visa veļas žāvētāja darbmuža laikā**
- FragranceDos pēc žāvēšanas piešķir veļai svaigu smaržu***

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Galaproduktu ilgmūžība netiek garantēta. Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Filtru sistēmas patents EP 2 455 537

*** Patents EP 2 431 516



EAN: 4002516871699 / Materiāla numurs: 12729640 /
Vecā materiāla numurs: 12SA5232EU1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	TSA523WP 8kg Active
Ražotāja materiāla numurs	12729640
EAN numurs	4002516871699
Mārketinga klase	Silver

Konstrukcija

Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi, Abpusēja

Konstrukcija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
-------------------------------	---

Konstrukcija

Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Balta
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta
Paneļa veids	5° slīpumā
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	EasyControl dzeltenā krāsā

Žāvēšanas rezultāts

Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•

Veļas saudzēšana

Saudzējošā tvertne	•
Ielāde, kg	8

Lietošanas ērtums

Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•

Efektivitāte

Remontējamības klase (A–E)	A
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•

Efektivitāte

Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	95
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā "ECO sauss skapi", kWh	95
Skaņas emisija standarta programmā "ECO sauss skapi", dB(A) re1pW	64

TSA523WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos



EAN: 4002516871699 / Materiāla numurs: 12729640 /


Vecā materiāla numurs: 12SA5232EU1

Skāņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	170
Žāvēšanas programmas	
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Džinsi	•
Impregnēšana	•
Priekšgludināšana	•
Gultas veļa	•
Siltā vēdināšana / “DryFresh”	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzīšanos	•
Saudzīgi plus	•
Zummers	•
Kvalitāte	
Saudzējošas tvertnes ribas	•
Drošība	
PIN kods	•
Rādījums “Iztukšot tvertni”	•
Rādījums “Iztīrīt filtrus”	•
Optiskā saskarne	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 655
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	655
Svars, kg	52
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Hermētiski noslēgts	•
Aukstumaģenta veids	R290
Dzesētājielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājielas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Smarzvielas flakons	•
Kupons otram smaržu flakonam	•


TSA523WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm