

TEA535WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- -
- DryProtect nodrošina efektīvu veikspēju visa veļas žāvētāja darbmuža laikā**
- FragranceDos pēc žāvēšanas piešķir veļai svaigu smaržu***

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Filtru sistēmas patents EP 2 455 537

*** Patents EP 2 431 516



EAN: 4002516868781 / Materiāla numurs: 12729660 /
Vecā materiāla numurs: 12EA5352EU1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	TEA535WP 8kg Active
Ražotāja materiāla numurs	12729660
EAN numurs	4002516868781
Mārketinga klase	Silver

Konstrukcija

Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi

Konstrukcija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
-------------------------------	---

Konstrukcija

Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Lotosa balta
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta
Paneļa veids	Slīpi
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	EasyControl dzeltenā krāsā

Žāvēšanas rezultāts

Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•

Veļas saudzēšana

Saudzējošā tvertne	•
Ielāde, kg	8

Lietošanas ērtums

Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•

Efektivitāte

DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•

Efektivitāte

Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	95
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā "ECO sauss skapī", kWh	95
Skaņas emisija standarta programmā "ECO sauss skapī", dB(A) re1pW	64
Skaņas emisijas klase (A–D)	B

TEA535WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos



EAN: 4002516868781 / Materiāla numurs: 12729660 /

Vecā materiāla numurs: 12EA5352EU1

Programmas ilgums programmai "ECO sauss skapī", min. 170

Žāvēšanas programmas

Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Džinsi	•
Impregnēšana	•
Priekšgludināšana	•
Gultas veļa	•
Siltā vēdināšana / "DryFresh"	•

Žāvēšanas papildfunkcijas

Aizsardzība pret burzīšanos	•
Saudzīgi plus	•
Zummers	•

Kvalitāte

Saudzējošas tvertnes ribas	•
----------------------------	---

Drošība

PIN kods	•
Rādījums "Iztukšot tvertni"	•
Rādījums "Iztīrīt filtrus"	•
Optiskā saskarne	•

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 640
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	640
Svars, kg	52
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Hermētiski noslēgts	•
Aukstumaģenta veids	R290
Dzesētājielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājielas siltumniecēfeka potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumniecēfeka potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums


Komplektā iekļautie piederumi

Smarzvielas flakons	•
Kupons otram smaržu flakonam	•


TEA535WP 8kg Active

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloģija | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm