

TWD640WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu\* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- Taupiet laiku, veicot šķirošanu; DryCare 40 ir ideāli piemērota 40 °C veļai\*\*
- -
- HygieneDry iznīcina līdz 99,99% baktēriju\* un 99,9% vīrusu\*\*\*

\* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Uzziniet vairāk: [miele.lv/20years](https://www.miele.lv/20years)

\*\* Nav piemērots vilnai vai zīdam.

\*\*\* Pārbaudīts attiecībā uz baktērijām *Bacillus subtilis* un *Saccharomyces cerevisiae* sausuma pakāpē HygieneDry ar pusi ielādes daudzuma. Metodes apraksts ir pieejams saitē <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>.



EAN: 4002516870036 / Materiāla numurs: 12729680 /  
Vecā materiāla numurs: 12WD6402EU1

## Vispārīga informācija

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Modeļa apzīmējums         | TWD640WP 9kg  |
| Ražotāja materiāla numurs | 12729680      |
| EAN numurs                | 4002516870036 |
| Mārketinga klase          | Gold          |

## Konstrukcija

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Uzstādāma kolonnā          | •                   |
| Blakus citai iekārtai      | •                   |
| Iebīdāma zem darba virsmas | •                   |
| Durvju vēršanās virziens   | pa kreisi, Abpusēja |

## Konstrukcija

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Veļas žāvētājs ar siltumsūkni | • |
|-------------------------------|---|

## Konstrukcija

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Iekārtas krāsa           | Lotosa balta                      |
| Paneļa krāsa             | Lotosa balta                      |
| Durvju dizains           | Obsidiāna melna ar baltu gredzenu |
| Grozāmā regulatora krāsa | Lotosa balta                      |
| Paneļa veids             | 5° slīpumā                        |
| Vadības veids            | Grozāmais pārslēgs                |
| Displejs                 | DirectSensor balts, 7 segmentu    |

## Žāvēšanas rezultāts

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Precīza žāvēšana "PerfectDry"           | • |
| Smaržu sistēma "FragranceDos"           | • |
| Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa | • |
| HygieneDry                              | • |

## Veļas saudzēšana

|                    |   |
|--------------------|---|
| Saudzējošā tvertne | • |
| Ielāde, kg         | 9 |

## Lietošanas ērtums

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"    | •   |
| "Wash2Dry"                            | •   |
| Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h | •   |
| Atlikušā laika rādījums               | •   |
| Programmas norises indikācija         | Nē  |
| Tvertnes apgaismojums                 | LED |
| Kondensāta tvertne                    | •   |
| Iebūvēta ūdens kondensāta izvade      | •   |
| "AddLoad"                             | •   |

## Smart Extras

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Pašapgādes paziņojumi | • |
| Wash2Dry              | • |

## Smart Extras

|                        |   |
|------------------------|---|
| MobileStart            | • |
| AI Diagnostics         | • |
| RemoteUpdate           | • |
| Smart Home integrācija | • |

TWD640WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516870036 / Materiāla numurs: 12729680 /

Vecā materiāla numurs: 12WD6402EU1

| Efektivitāte                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Remontējamības klase (A–E)                                                        | A               |
| DryProtect                                                                        | •               |
| Bezapkopes siltummainis                                                           | •               |
| DuraLife motors                                                                   | •               |
| Efektivitāte                                                                      |                 |
| Energoefektivitātes klase (A – G)                                                 | C               |
| Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)                                           | A               |
| Kondensācijas efektivitāte, %                                                     | 95              |
| Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh | 107             |
| Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW                 | 64              |
| Skaņas emisijas klase (A–D)                                                       | B               |
| Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.                              | 187             |
| Žāvēšanas programmas                                                              |                 |
| Kokvilna                                                                          | •               |
| ECO                                                                               | •               |
| Viegli kopjamā veļa                                                               | •               |
| Smalkveļa                                                                         | •               |
| Virskrekli un blūzes                                                              | •               |
| Vilnas pēcapstrāde                                                                | •               |
| Ekspresprogramma                                                                  | •               |
| Impregnēšana                                                                      | •               |
| Gultas veļa                                                                       | •               |
| Siltā vēdināšana / “DryFresh”                                                     | •               |
| Žāvēšanas papildfunkcijas                                                         |                 |
| Aizsardzība pret burzīšanos                                                       | •               |
| Zummers                                                                           | •               |
| “DryCare 40”                                                                      | •               |
| Kvalitāte                                                                         |                 |
| Saudzējošas tvertnes ribas                                                        | •               |
| Drošība                                                                           |                 |
| PIN kods                                                                          | •               |
| Rādījums “Iztukšot tvertni”                                                       | •               |
| Rādījums “Iztīrīt filtrus”                                                        | •               |
| Optiskā saskarne                                                                  | •               |
| Tehniskie dati                                                                    |                 |
| Izmēri, mm (platums)                                                              | 596             |
| Izmēri, mm (A x P x Dz)                                                           | 850 x 596 x 643 |
| Izmēri, mm (augstums)                                                             | 850             |
| Izmēri, mm (dziļums)                                                              | 643             |
| Svars, kg                                                                         | 54              |
| Spriegums, V                                                                      | 220 - 240       |
| Drošinātāji, A                                                                    | 10              |
| Frekvence, Hz                                                                     | 50              |
| Kopējā patērējamā jauda, kW                                                       | 1,10            |
| Barošanas kabeļa garums, m                                                        | 2,0             |
| Hermētiski noslēgts                                                               | •               |

TWD640WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516870036 / Materiāla numurs: 12729680 /


Vecā materiāla numurs: 12WD6402EU1

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Aukstumaģenta veids                                         | R290        |
| Dzesētājielas daudzums, kg                                  | 0,14        |
| Dzesētājielas siltumnīcefekta potenciāls, CO <sub>2</sub> e | 3           |
| Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO <sub>2</sub> e      | 0,42        |
| Spuldzes maiņa                                              | Pakalpojums |
| <b>Komplektā iekļautie piederumi</b>                        |             |
| Smarzvielas flakons                                         | •           |
| Kupons otrajam smaržu flakonam                              | •           |


TWD640WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm