

TWH780WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- SilenceDrum** samazina trokšņus, nodrošinot ievērojami klusāku žāvēšanu
- Taupiet laiku, veicot šķirošanu; DryCare 40 ir ideāli piemērots 40 °C veļai***
- HygieneDry iznīcina līdz 99,99% baktēriju* un 99,9% vīrusu****

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Patents EP 4 163 433

*** Nav piemērots vilnai vai zīdam.

**** Pārbaudīts attiecībā uz baktērijām *Bacillus subtilis* un *Saccharomyces cerevisiae* sausuma pakāpē HygieneDry ar pusi ielādes daudzuma. Metodes apraksts ir pieejams saitē <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>.



EAN: 4002516874812 / Materiāla numurs: 12729690 /
Vecā materiāla numurs: 12WH7802EU1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	TWH780WP 9kg
Ražotāja materiāla numurs	12729690
EAN numurs	4002516874812
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi, Abpusēja
Konstrukcija	
Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
Konstrukcija	
Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Obsidiāna melna ar hroma gredzenu
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta / hroma gredzens
Paneļa veids	5° slīpumā
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	DirectSensor balts, 7 segmentu
Žāvēšanas rezultāts	
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos2"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•
HygieneDry	•
Veļas saudzēšana	
"SilenceDrum"	•
Ielāde, kg	9
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Skaņas izolācijas pakete trokšņa līmeņa mazināšanai	•
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Pašapgādes paziņojumi	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TWH780WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516874812 / Materiāla numurs: 12729690 /

Vecā materiāla numurs: 12WH7802EU1

RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	94
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh	101
Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW	62
Skaņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	184
Žāvēšanas programmas	
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Impregnēšana	•
Gultas veļa	•
Siltā vēdināšana / “DryFresh”	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzīšanos	•
Zummers	•
“DryCare 40”	•
Kvalitāte	
Saudzējošas tvertnes ribas	•
Drošība	
PIN kods	•
Rādījums “Iztukšot tvertni”	•
Rādījums “Iztīrīt filtrus”	•
Optiskā saskarne	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 643
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	643
Svars, kg	55
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0

TWH780WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516874812 / Materiāla numurs: 12729690 /


Vecā materiāla numurs: 12WH7802EU1

Hermētiski noslēgts	•
Aukstumaģenta veids	R290
Dzesētājielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājielas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Smaržvielas flakons	•
Kupons otrajam smaržu flakonam	•


TWH780WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm