

TSD643WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- Taupiet laiku, veicot šķirošanu; DryCare 40 ir ideāli piemērota 40 °C veļai**
- -
- HygieneDry iznīcina līdz 99,99% baktēriju* un 99,9% vīrusu***

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Nav piemērots vilnai vai zīdam.

*** Pārbaudīts attiecībā uz baktērijām *Bacillus subtilis* un *Saccharomyces cerevisiae* sausuma pakāpē HygieneDry ar pusi ielādes daudzuma. Metodes apraksts ir pieejams saitē <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>.



EAN: 4002516874614 / Materiāla numurs: 12729700 /
Vecā materiāla numurs: 12SD6432EU1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	TSD643WP 9kg
Ražotāja materiāla numurs	12729700
EAN numurs	4002516874614
Mārketinga klase	Gold

Konstrukcija

Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi, Abpusēja

Konstrukcija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
-------------------------------	---

Konstrukcija

Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Lotosa balta
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta
Paneļa veids	5° slīpumā
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	DirectSensor balts, 7 segmentu

Žāvēšanas rezultāts

Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•
HygieneDry	•

Veļas saudzēšana

Saudzējošā tvertne	•
Ielāde, kg	9

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādītājs	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Pašapgādes paziņojumi	•
Wash2Dry	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•

TSD643WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516874614 / Materiāla numurs: 12729700 /

Vecā materiāla numurs: 12SD6432EU1

Efektivitāte	
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	95
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh	107
Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW	64
Skaņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	187
Žāvēšanas programmas	
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Impregnēšana	•
Gultas veļa	•
Siltā vēdināšana / “DryFresh”	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzīšanos	•
Zummers	•
“DryCare 40”	•
Kvalitāte	
Saudzējošas tvertnes ribas	•
Drošība	
PIN kods	•
Rādījums “Iztukšot tvertni”	•
Rādījums “Iztīrīt filtrus”	•
Optiskā saskarne	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 643
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	643
Svars, kg	54
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Hermētiski noslēgts	•
Aukstumaģenta veids	R290

TSD643WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516874614 / Materiāla numurs: 12729700 /


Vecā materiāla numurs: 12SD6432EU1

Dzesētājielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājielas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Smaržvielas flakons	•
Kupons otrajam smaržu flakonam	•


TSD643WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm