

TEH795WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- SilenceDrum** samazina trokšņus, nodrošinot ievērojami klusāku žāvēšanu
- Taupiet laiku, veicot šķirošanu; DryCare 40 ir ideāli piemērota 40 °C veļai***

♦ -

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Patents EP 4 163 433

*** Nav piemērots vilnai vai zīdam.



EAN: 4002516871880 / Materiāla numurs: 12729730 /
Vecā materiāla numurs: 12EH7952EU1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	TEH795WP 9kg
Ražotāja materiāla numurs	12729730
EAN numurs	4002516871880
Mārketinga klase	Platinum

Konstrukcija

Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi

Konstrukcija

Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
-------------------------------	---

Konstrukcija

Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Paneļa krāsa	Lotosa balta
Grozāmā regulatora krāsa	Lotosa balta / hroma gredzens
Paneļa veids	Slīpi
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	DirectSensor balts, 7 segmentu

Žāvēšanas rezultāts

Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos2"	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•
HygieneDry	•

Veļas saudzēšana

"SilenceDrum"	•
Ielāde, kg	9

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Skaņas izolācijas pakete trokšņa līmeņa mazināšanai	•
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•

Smart Extras

Pašapgādes paziņojumi	•
Wash2Dry	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•

TEH795WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Materiāla numurs: 12729730 /

Vecā materiāla numurs: 12EH7952EU1

Efektivitāte	
Remontējamības klase (A–E)	A
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A – G)	C
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	94
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh	101
Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW	62
Skaņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	184
Žāvēšanas programmas	
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Virskrekli un blūzes	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Ekspresprogramma	•
Impregnēšana	•
Gultas veļa	•
Siltā vēdināšana / “DryFresh”	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzīšanos	•
Zummers	•
“DryCare 40”	•
Kvalitāte	
Saudzējošas tvertnes ribas	•
Drošība	
PIN kods	•
Rādījums “Iztukšot tvertni”	•
Rādījums “Iztīrīt filtrus”	•
Optiskā saskarne	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 636
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	636
Svars, kg	55
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	1,10
Barošanas kabeļa garums, m	2,0
Hermētiski noslēgts	•

TEH795WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Materiāla numurs: 12729730 /


Vecā materiāla numurs: 12EH7952EU1

Aukstumaģenta veids	R290
Dzesētājielas daudzums, kg	0,14
Dzesētājielas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	3
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO ₂ e	0,42
Spuldzes maiņa	Pakalpojums
Komplektā iekļautie piederumi	
Smarzvielas flakons	•
Kupons otrajam smaržu flakonam	•


TEH795WP 9kg

T1 veļas žāvētājs ar siltumsūkni:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm