

DAH 4980 Sienna

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpaši zemu trokšņa līmeni un elegantu pārļu bēšu stikla paneli



- Ar tikai 50 dB* klusākais Miele pārvietošanas neierobežojošs tvaika nosūcējs
- Pieslēgšana tīklam ar Con@ctivity un Miele@home
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Brīva telpa galvai – ar 898 mm platu priekšējo paneli
- Lielisks saskaņojums – stikla panelis un nosūcēja korpuss vienā krāsā

* gaisa novadīšanas gadījumā 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3



EAN: 4002516866442 / Materiāla numurs: 12744430 /
Vecā materiāla numurs: 28H4980ED

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAH 4980 Sienna
Ražotāja materiāla numurs	12744430
EAN numurs	4002516866442
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Sienas tipa tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Pērļu bēša
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 29
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Personalizēts
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
SmartControl White	•
Vadība	SmartControl White
IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS slēdzis	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
"Silence" pakete	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A++
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	28,2
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	D
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	260 lx

DAH 4980 Sienna

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpaši zemu trokšņa līmeni un elegantu pārļu bēšu stikla paneli



EAN: 4002516866442 / Materiāla numurs: 12744430 /

Vecā materiāla numurs: 28H4980ED

Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
---------------------------------	-------------

Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
------------------------------------	---

Ventilators	
--------------------	--

Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
------------------------------------	---

Gaisa novadīšanas sistēma	
----------------------------------	--

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	215
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	315
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	415
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	660
--	-----

Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	875
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	38,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	50,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	61,0
--	------

Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	24,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	31,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	36,0
---	------

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	47,0
---	------

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	54,0
---	------

Gaisa recirkulācija	
----------------------------	--

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	175
---	-----

Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	275
---	-----

Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	430
--	-----

Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	625
--	-----

Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	720
--	-----

Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
--	------

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
--	------

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	64,0
--	------

Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	73,0
--	------

DAH 4980 Sienna

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpaši zemu trokšņa līmeni un elegantu pārļu bēšu stikla paneli



EAN: 4002516866442 / Materiāla numurs: 12744430 /

Vecā materiāla numurs: 28H4980ED

Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 76,0

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 32,0

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 39,0

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 50,0

Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 59,0

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 62,0

Drošība

Aizsargizslēgšana

•

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)

•

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 830–1210

Kopējais tvaika nosūcēja augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 420

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 830

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm 1210

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 420

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm 420

Nosūcēja korpusa platums, mm 898

Nosūcēja korpusa augstums, mm 420

Neto svars, kg 18,0

Nosūcēja korpusa dziļums, mm 381

Barošanas kabeļa garums, m 1,3

Kontaktdakša ar zemējumu •

Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm 450

Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm 650

Kopējā patēriņamā jauda, kW 0,22

Spriegums, V 230

Drošinātāji, A 10

Fāžu skaits 1

Frekvence, Hz 50

Montāžas norādījumi

Gaisa novadišanas pieslēgums augšā •

Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm 150



Komplektā iekļautie piederumi

Pretvārsts •

DAH 4980 Sienna

Sienas tvaika nosūcējs

ar īpaši zemu trokšņa līmeni un elegantu pārļu bēšu stikla paneli



DAH4970, DAH4980 Installation drawings