

DAE 1530

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs
ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



- Individuāls virtuves dizains — pilnībā integrējams, platums 532 mm 532 mm
- Jaudīgs — 415 m³/h augstākajā pakāpē
- Vienmērīgs izgaismojums ar LED gaismas diožu līsti
- Efektīva filtrēšana — 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs
- Droša un viegla tīrīšana — "Miele" CleanCover



EAN: 4002516872016 / Materiāla numurs: 12760940 /
Vecā materiāla numurs: 28E1530SD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAE 1530
Ražotāja materiāla numurs	12760940
EAN numurs	4002516872016
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Ventilatora bloka tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 150, DUU 151
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 32-P
Lietošanas ērtums	
Elektroniskā vadība	•
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
EasySwitch	•
Vadība	EasySwitch
Booster pakāpes	1
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	B
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	72,2
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	B
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	1
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 3,2 W
Apgaismojuma spilgtums, lx	360 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Ventilators	
Ventilatoru skaits	1
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	215
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	315
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	415
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	675
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	45,0

DAE 1530

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs
ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



EAN: 4002516872016 / Materiāla numurs: 12760940 /
Vecā materiāla numurs: 28E1530SD

Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	48,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	65,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	34,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	200
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	295
Gaisa caurplūde 3. pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	395
Gaisa caurplūde 1. Booster pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	630
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	53,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	59,0
Skaņas jauda 1. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	32,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	39,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	45,0
Skaņas spiediens 1. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Tehniskie dati	
Nosūcēja korpusa platums, mm	532
Nosūcēja korpusa augstums, mm	50
Neto svars, kg	9,0
Nosūcēja korpusa dziļums, mm	372
Barošanas kabeļa garums, m	1,5
Kontaktdakša ar zemējumu	•
Minimālais augstums virs elektriskās plīts virsmas, mm	450
Minimālais drošības attālums virs gāzes plīts virsmas (kopējā jauda maks. 12,6 kW, deglis ≤ 4,5 kW), mm	650
Kopējā patērējamā jauda, kW	0,20
Spriegums, V	230

DAE 1530

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs
ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



EAN: 4002516872016 / Materiāla numurs: 12760940 /
Vecā materiāla numurs: 28E1530SD

Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50

Montāžas norādījumi


Gaisa novadišanas pieslēgums augšā	•
Gaisa novadišanas īscaurules diametrs, mm	150

Komplektā iekļautie piederumi

Pretvārsts	•
------------	---

DAE 1530

Ventilatora bloka tvaika nosūcējs
ar "EasySwitch" vadību ērtai darbībai



DAE1530, DAE1535 Installation drawing