

KFMC 3844 L

"MasterCool" komb. ledussk. ar saldētavu

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean sistēma | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Līdz 5 reizēm ilgāks uzglabāšanas laiks – MasterFresh
- -
- Pat par 95 % mazāk nepatīkamu smaku – pateicoties Longlife AirClean sistēmai
- Ledus kubiņi aukstajiem dzērieniem – IceMaker
- Praktisks apgaismojums ar elegantām LED gaismām – BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Materiāla numurs: 12866680 /  
Vecā materiāla numurs: 38384410D

| Vispārīga informācija                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Modeļa apzīmējums                                              | KFMC 3844 L                            |
| Ražotāja materiāla numurs                                      | 12866680                               |
| EAN numurs                                                     | 4002516914549                          |
| Mārketinga klase                                               | Diamond                                |
| Iekārtas kategorija                                            |                                        |
| Ledusskapis ar saldētavu                                       | •                                      |
| Konstrukcija                                                   |                                        |
| Iebūvējama iekārta                                             | •                                      |
| Integrēta iebūvējama iekārta                                   | •                                      |
| Durvju vēršanās virziens                                       | kreisajā pusē                          |
| Maināmas durvju eņģes                                          | •                                      |
| Iespējams uzstādīt blakus citai iekārtai                       | •                                      |
| Konstrukcija                                                   |                                        |
| Apgaismojums                                                   | BrilliantLight Pro                     |
| SmartLight                                                     | •                                      |
| Lietošanas ērtums                                              |                                        |
| Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"                             | •                                      |
| Kameras ledusskapī                                             | 3                                      |
| Svaiguma saglabāšanas sistēma                                  | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Longlife AirClean sistēma                                      | •                                      |
| "DynaCool"                                                     | •                                      |
| "NoFrost"                                                      | •                                      |
| "DuplexCool Pro"                                               | •                                      |
| "SoftClose"                                                    | •                                      |
| "SelfClose"                                                    | •                                      |
| IceMaker skaits ar ūdensvada pieslēgumu                        | 1                                      |
| "IceMaker" ar ūdensvada pieslēgumu                             | •                                      |
| "Push2open"                                                    | •                                      |
| "FullAccess"                                                   | •                                      |
| "EasyClean"                                                    | •                                      |
| "MaxLoad" eņģe                                                 | •                                      |
| Smart Extras                                                   |                                        |
| Pašapgādes paziņojumi                                          | •                                      |
| Padomi par dzesēšanu                                           | •                                      |
| Dzesēšanas režīmi                                              | •                                      |
| IceMaker                                                       | •                                      |
| FoodView                                                       | •                                      |
| Smart Extras                                                   |                                        |
| RemoteUpdate                                                   | •                                      |
| Smart Home integrācija                                         | •                                      |
| Vadība                                                         |                                        |
| Vadības koncepcija                                             | M Touch Pro                            |
| Iestatīšana ar grāda precizitāti                               | Dzesēšanas un saldēšanas temperatūra   |
| Atsevišķa temperatūras regulēšana dzesēšanas zonā un saldētavā | •                                      |

KFMC 3844 L

"MasterCool" komb. ledussk. ar saldētavu

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean sistēma | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Materiāla numurs: 12866680 /

Vecā materiāla numurs: 38384410D

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SuperCool&AirClean                                                | •               |
| Intensīvā saldēšana                                               | •               |
| Temperatūras zonu skaits                                          | 3               |
| Sabata režīms                                                     | •               |
| Brīvdienų režīms                                                  | •               |
| Eco režīms                                                        | •               |
| QuickIce                                                          | •               |
| <b>Dzesēšanas iekārta / zona</b>                                  |                 |
| Augstizturīgi stikla plaukti ar maināmu augstumu visā platumā     | 1               |
| Augstas izturības stikla plaukti ar maināmu augstumu pusē platuma | 2               |
| Dārzenų nodalījumu skaits                                         | 1               |
| Svaiguma saglabāšanas atvilktnų skaits                            | 2               |
| Konservu plaukts durvju iekšpusē                                  | 2               |
| Pudeļu plaukts durvju iekšpusē                                    | 1               |
| <b>Saldēšanas iekārta / zona</b>                                  |                 |
| Saldēšanas kārbu skaits                                           | 3               |
| tostarp uz izvelkamajām vadotnēm                                  | 2               |
| <b>Efektivitāte</b>                                               |                 |
| Energoefektivitātes klase (A–G)                                   | D               |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh                               | 280,00          |
| Elektroenerģijas patēriņš diennaktī, kWh                          | 0,76            |
| <b>Drošība</b>                                                    |                 |
| Pret izlīšanu aizsargājoši stikla plaukti                         | •               |
| Durvju brīdinājuma skaņas signāls                                 | •               |
| Temperatūras brīdinājuma skaņas signāls saldētavai                | •               |
| <b>Tehniskie dati</b>                                             |                 |
| Minimālais nišas platums, mm                                      | 914             |
| Maksimālais nišas platums, mm                                     | 914             |
| Minimālais nišas augstums, mm                                     | 2134            |
| Maksimālais nišas augstums, mm                                    | 2134            |
| Nišas dziļums, mm                                                 | 635             |
| Iekārtas platums, mm                                              | 895             |
| Iekārtas augstums, mm                                             | 2123            |
| Iekārtas dziļums, mm                                              | 608             |
| Svars, kg                                                         | 229,0           |
| Stiprinājuma tehnoloģija                                          | Fiksētās durvis |
| Dzesēšanas zonas durvju paneļa maks. svars, kg                    | 47              |
| Saldētavas durvju paneļa maks svars, kg                           | 14              |
| Klimata klase                                                     | SN-T            |
| Dzesēšanas zona, l                                                | 382             |
| no tā "PerfectFresh" zona, l                                      | 60              |
| Četrzvaigžņu saldēšanas zona, l                                   | 197             |
| Kopējais lietderīgais tilpums, l                                  | 579             |
| Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā, h                        | 19              |
| Saldēšanas jauda, kg/diennaktī                                    | 14,00           |
| Skaņas emisijas klase (A[?]D)                                     | C               |
| Skaņas emisijas, dB(A) re1pW                                      | 39              |

KFMC 3844 L

"MasterCool" komb. ledussk. ar saldētavu

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean sistēma | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Materiāla numurs: 12866680 /

Vecā materiāla numurs: 38384410D

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Strāvas patēriņš miliampēros (mA) | 3000        |
| Spriegums, V                      | 220 - 240   |
| Drošinātāji, A                    | 10          |
| Fāžu skaits                       | 1           |
| Frekvence, Hz                     | 50 - 60     |
| Barošanas kabeļa garums, m        | 3,0         |
| Spuldzes maiņa                    | Pakalpojums |

#### Komplektā iekļautie piederumi

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Longlife AirClean filtrs | • |
| Ūdens filtrs             | • |
| Lāpstiņa ledum           | • |

#### Uz ekrāna pieejamās valodas


Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas

???,  
български, ??, ???  
?, deutsch, dansk, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
eesti, suomi, français,  
français (CA), français (FR),  
ελληνικά, italiano, ???,  
Қазақ, ???, hrvatski,  
latviesu, lietuviu, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, portugûs, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## KFMC 3844 L

"MasterCool" komb. ledussk. ar saldētavu


MasterFresh Pro | Kameras | AirClean sistēma | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view