

G 5611 SC Active

Atsevišķi uzstād. trauku mašīnas

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



- Pārbaudīti 20 gadu ilgam kalpošanas laikam*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējat dabu
- Daudzpusīgs groza aprīkojums, pielāgots ikdienai, – Comfort grozi
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash
- Viss izžūst bez atlikuma – Miele AutoOpen žāvēšana
- Pateicoties sākuma laika atlikšanas funkcijai, varat iestatīt mazgāšanas cikla sākuma laiku līdz 24 stundas iepriekš

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516918004 / Materiāla numurs: 12870250 /

Vecā materiāla numurs: 21561116OE1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	G 5611 SC Active
Ražotāja materiāla numurs	12870250
EAN numurs	4002516918004
Mārketinga klase	Silver
Konstrukcija	
Atsevišķi novietojama trauku mašīna	•
60 cm plata trauku mašīna	•
Konstrukcija	
Paneļa krāsa	Mirdzoši balta
Paneļa veids	Taisns panelis
Vadības veids	Programmu pārlēga poga
Displejs	7 segmentu displejs
Displeja krāsa	Dzeltena
Ērtības	
Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	ComfortClose
Atlikušā laika rādījums	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darības indikators	Displejs
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l	6,0
Ūdens patēriņš "Eco" programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	8,2
Elektroenerģijas patēriņš programmā "ECO", kWh	0,54
Enerģijas patēriņš "Eco" programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	54
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā "ECO", kWh	0,30
"Eco" programmas ilgums minūtēs	258
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	1,00
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30
Standarta servējuma komplektu skaits	14
Trokšņa emisijas klase	C
Trokšņa emisija, dB(A)	45
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•
Rezultāta kvalitāte	
Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar "AutoOpen"	•
Ūdens mīkstināšanas sistēma	Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare
"BrilliantGlassCare"	•
Mazgāšanas programmas	
"QuickPowerWash"	•

G 5611 SC Active

Atsevišķi uzstād. trauku mašīnas

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516918004 / Materiāla numurs: 12870250 /


Vecā materiāla numurs: 21561116OE1

"ECO"	•
Automātiski	•
Intensīvi 75 °C	•
Saudzīgi	•
Mazgāšanas iespējas	
Ātri	•
Īpaši tīri	•
Īpaši sausi	•
Grozu aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	Galda piederumu paplāte
"FlexCare" tasišu paliktnis	1
Grozu aprīkojums	Comfort
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Bloķēšana bērnu drošībai	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	600
Maksimālais nišas platums, mm	600
Minimālais nišas augstums, mm	845
Maksimālais nišas augstums, mm	880
Nišas dziļums, mm	600
Iekārtas platums, mm	598
Iekārtas augstums, mm	845
Iekārtas dziļums, mm	600
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	119,5
Neto svars, kg	53,5
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Komplektā iekļautie piederumi	
Kupons 1 UltraTabs iepakojumam (20 gabaliem) vai 3 iepakojumiem (katrā 60 gabali) par īpašu cenu	

G 5611 SC Active

Atsevišķi uzstād. trauku mašīnas

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)