

G 5651 SCVi Active

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



- Pārbaudīti 20 gadu ilgām kalpošanas laikiem*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējāt dabu
- Daudzpusīgs groza aprīkojums, pielāgots ikdienai, – Comfort grozi
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash
- Viss izžūst bez atlikuma – Miele AutoOpen žāvēšana
- Pateicoties sākuma laika atlikšanas funkcijai, varat iestatīt mazgāšanas cikla sākuma laiku līdz 24 stundām iepriekš

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516918332 / Materiāla numurs: 12870280 /
Vecā materiāla numurs: 21565162OE1

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	G 5651 SCVi Active
Ražotāja materiāla numurs	12870280
EAN numurs	4002516918332
Mārketinga klase	Silver

Konstrukcija

Pilnībā integrēta trauku mašīna	•
60 cm plata trauku mašīna	•

Konstrukcija

Paneļa krāsa	Nerūsējošais tērauds.
Paneļa veids	Pilnībā integrēts panelis
Vadības veids	Programmu pārlēgšanas poga
Displejs	7 segmentu displejs
Displeja krāsa	Dzeltena

Ērtības

Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	ComfortClose
Atlikušā laika rādījums	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darbības indikators	akustiska

Efektivitāte

Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no I	6,0
Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	8,2
Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh	0,54
Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	54
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh	0,30
“Eco” programmas ilgums minūtēs	258
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	1,00
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30
Standarta servējuma komplektu skaits	14
Trokšņa emisijas klase	C
Trokšņa emisija, dB(A)	45
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•

Rezultāta kvalitāte

Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar “AutoOpen”	•

Ūdens mīkstināšanas sistēma	Univ. ūdens mīkstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare
“BrilliantGlassCare”	•

Mazgāšanas programmas

“QuickPowerWash”	•
------------------	---

G 5651 SCVi Active

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516918332 / Materiāla numurs: 12870280 /


Vecā materiāla numurs: 21565162OE1

"ECO"	•
Automātiski	•
Intensīvi 75 °C	•
Saudzīgi	•
Mazgāšanas iespējas	
Ātri	•
Īpaši tīri	•
Īpaši sausi	•
Grozu aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	Galda piederumu paplāte
"FlexCare" tasišu paliktnis	1
Grozu aprīkojums	Comfort
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	600
Maksimālais nišas platums, mm	600
Minimālais nišas augstums, mm	805
Maksimālais nišas augstums, mm	870
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	598
Iekārtas augstums, mm	805
Iekārtas dziļums, mm	550
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	116,5
Neto svars, kg	44,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Minimālais priekšējā paneļa svars, kg	4,0
Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg	11,0
(pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	8,0
(pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	16,0
Komplektā iekļautie piederumi	
Kupons 1 UltraTabs iepakojumam (20 gabaliem) vai 3 iepakojumiem (katrā 60 gabali) par īpašu cenu	•

G 5651 SCVi Active

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 45 dB | Galda piederumu atvilktnē | Comfort grozi | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)