

G 7080 SCVi AutoDos

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A l 43 dB l galda piederumu atvilktnē l ExtraComfort grozi l AutoDos l Miele@home



- Pārbaudīti 20 gadu ilgām kalpošanas laikiem*
- Augstākā energoefektivitātes klase A – taupāt naudu un saudzējāt dabu
- Lieliski rezultāti, ērti un optimāli ikdienas lietošanai – ExtraComfort grozi
- Ērti, efektīvi un ilgtspējīgi – izcili rezultāti, pateicoties automātiskajai mazgāšanas līdzekļa dozēšanai, ko nodrošina PowerDisk
- Vairāk informācijas iespēju un moderna sadzīves iekārtu tīklošana – Miele@home
- Lielisks rezultāts nepilnas stundas laikā – QuickPowerWash

* G 5000 un G 7000 trauku mašīnu sēriju izstrādes laikā Miele dažādās programmās pārbaudīja modeļus un galvenās detaļas 5600 trauku mazgāšanas ciklos (= 280 trauku mazgāšanas cikli gadā 20 gadu periodā). Uzziniet vairāk: miele.lv/20years



EAN: 4002516918462 / Materiāla numurs: 12870490 /
Vecā materiāla numurs: 21708062OE1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	G 7080 SCVi AutoDos
Ražotāja materiāla numurs	12870490
EAN numurs	4002516918462
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Pilnībā integrēta trauku mašīna	•
60 cm plata trauku mašīna	•
Konstrukcija	
Paneļa krāsa	Nerūsējošais tērauds.
Paneļa veids	Pilnībā integrēts panelis
Vadības veids	Programmu izvēles taustiņi
Displejs	1 rindu skaidra teksta displejs
Displeja krāsa	Balta
“MultiLingua”	•
Ērtības	
Pieslēgšana tīklam ar “Miele@home”	•
Automātiska dozēšana ar “PowerDisk”	•
Durvju aizvēršanas palīgmehānisms	ComfortClose
Atlikušā laika rādījums	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Darības indikators	optiska un akustiska
Displeja valodas izvēle	•
Smart Extras	
Piepildījuma līmenis	•
Patēriņa informācijas panelis	•
Pašapgādes paziņojumi	•
Trauku mazgāšanas palīgs	•
AutoStart	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ūdens patēriņš automātiskajā programmā, sākot no l	6,0
Ūdens patēriņš “Eco” programmā litros vienā programmas norisē (ciklā)	8,4
Elektroenerģijas patēriņš programmā “ECO”, kWh	0,54
Enerģijas patēriņš “Eco” programmā, kWh, 100 programmas norisēs (ciklos)	54
Patēriņa vērtības ar siltā ūdens pieslēgumu programmā “ECO”, kWh	0,29
“Eco” programmas ilgums minūtēs	230
Patēriņa jauda ar sākuma laika atlikšanu, W	0,90
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,30
Patēriņa jauda gatavības režīmā, W	0,30

G 7080 SCVi AutoDos

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516918462 / Materiāla numurs: 12870490 /

Vecā materiāla numurs: 21708062OE1

Tiklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	0,90
Standarta servējuma komplektu skaits	14
Trokšņa emisijas klase	B
Trokšņa emisija, dB(A)	43
"EcoFeedback"	•
Pārbaudīta higiēna	•
Siltā ūdens pieslēgums	•
Puse ielādes	•
Rezultāta kvalitāte	
Trauku mašīna ar svaiga ūdens padevi	•
Žāvēšana ar "AutoOpen"	•
"SensorDry"	•
Ūdens mikstināšanas sistēma	Univ. ūdens mikstinātājs līdz 70° dH, Ekonomiskās sāls patēriņš, Brilliant GlassCare
Aktīva kondensāta nožāvēšana	•
"BrilliantGlassCare"	•
Mazgāšanas programmas	
"QuickPowerWash"	•
"ECO"	•
Automātiski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensīvi 75 °C	•
"PowerWash"	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Saudzīgi	•
Īpaši klusi, 39 dB(A)	•
Iekārtas kopšana	•
Sāls izskalošana	•
Mazgāšanas iespējas	
AutoDos	•
BottleClean	•
Ātri	•
"IntenseZone"	•
Īpaši tīri	•
Īpaši sausi	•
Grozu aprīkojums	
Galda piederumu ievietošana	3D MultiFlex paplāte
"FlexCare" glāžu turētājs	2
"FlexCare" tasiņu paliktnis	1
Grozu aprīkojums	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Drošība	
Ūdensdrošības sistēma	•
Sietas kontroles indikators	•
Higiēnas informācija	•

G 7080 SCVi AutoDos

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516918462 / Materiāla numurs: 12870490 /


Vecā materiāla numurs: 21708062OE1

Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	600
Maksimālais nišas platums, mm	600
Minimālais nišas augstums, mm	805
Maksimālais nišas augstums, mm	870
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	598
Iekārtas augstums, mm	805
Iekārtas dziļums, mm	550
Dziļums, ja iekārtas durvis ir atvērtas, cm	116,5
Neto svars, kg	47,0
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,00
Spriegums, V	230
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Standarta elektriskā frekvence	50
Ūdens padeves šļūtenes garums, m	1,50
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Barošanas kabeļa garums, m	1,70
Minimālais priekšējā paneļa svars, kg	4,0
Maksimālais priekšējā paneļa svars, kg	11,0
(pārveidošanu par minimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	7,0
(pārveidošanu par maksimālo veic klientu apkalpošanas dienests)	14,0
Komplektā iekļautie piederumi	
1 PowerDisk	•
Kupons 6 PowerDisk	•
Uz ekrāna pieejamās valodas	
Ar "MultiLingua" uz ekrāna pieejamās valodas	deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar

G 7080 SCVi AutoDos

Pilnībā integrējamas trauku mazg. maš.

A | 43 dB | galda piederumu atvilktnē | ExtraComfort grozi | AutoDos | Miele@home



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)