

## Triflex HX3 Hardfloor

Putekļsūcēji ar akumulatoru

liela sūkšanas jauda | darbības laiks līdz 70 min. | grīdu atpazīšana | HEPA | rullis cietam grīdas segumam



- Putekļu sūkšana >99,99%\* rūpīgai un higiēniskai dziļai tīrīšanai
- Pastiprināts režīms: ātrākai netīro zonu tīrīšanai.
- Darbības laiks: līdz 70 minūtēm\*\*\* ar VARTA litija jonu uzlādējamo akumulatoru.
- Patentēts\*\*\* dizains "trīs vienā", tostarp funkcija iekārtas novietošanai
- HEPA filtrs: 99,999%#\*# izplūdes gaisa filtrācija, lai nodrošinātu tīrāko gaisu
- FloorDetect: automātiska grīdas seguma pazīšanas funkcija un jaudas regulēšana
- BrilliantLight: īpaši spilgts priekšējais LED apgaismojums maksimālai putekļu uztveršanai
- Displejs: rāda atlikušo laiku un svarīgākos datus, lai putekļsūkšana būtu vienkārša
- Twist2open: higiēniskai un vienkāršai putekļu nodalījuma iztukšošanai
- Rūpīgi izstrādāta un ražota Vācijā, Miele & Cie. KG.
- Hardfloor Care Tool: mīksta rullītis saudzīgai cieto grīdas segumu tīrīšanai

\* Savācot putekļus no cietām grīdām ar plaisām, sasniegtam > 100% putekļu sūkšanu jaudas pakāpi H1, mērot saskaņā ar IEC 62885-4:2024

\*\* Derīgs jaudas līmenim MIN bez pievienotas MultiFloor XXL elektriskās sukas.

\*\*\* Patents: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516922735 / Materiāla numurs: 12878360 /  
Vecā materiāla numurs: 41WDL033EU2

| Vispārīga informācija                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modeļa apzīmējums                                                  | Triflex HX3 Hardfloor    |
| Ražotāja materiāla numurs                                          | 12878360                 |
| EAN numurs                                                         | 4002516922735            |
| Konstrukcija                                                       |                          |
| Putekļsūcēji ar akumulatoru                                        | •                        |
| Produkta zīmols                                                    | Triflex HX3              |
| Motora versija                                                     | Digital Efficiency Motor |
| Produkta tips                                                      | SWDLO                    |
| Konstrukcija un dizains                                            |                          |
| Krāsa                                                              | Pelēka                   |
| Tīrīšana                                                           |                          |
| "Vortex" tehnoloģija                                               | •                        |
| Lietošanas ērtums                                                  |                          |
| Elektroniska sūkšanas jaudas regulēšana                            | Displejs / 3 līmeņi      |
| Īpaši jaudīgs režīms                                               | •                        |
| Novietošanas sistēma īsiem darba pārtraukumiem                     | •                        |
| Maināms litija jonu akumulators                                    | •                        |
| Konstrukcija "trīs vienā"                                          | •                        |
| Filtru sistēma                                                     |                          |
| "ComfortClean"                                                     | •                        |
| Gaisa izplūdes filtrs                                              | HEPA Lifetime filtrs     |
| Putekļu tvertnes tilpums, l                                        | 0,5                      |
| Tehniskie dati                                                     |                          |
| Akumulatora tips                                                   | Litija jonu              |
| Akumulatora nominālā kapacitāte, mAh                               | 2500                     |
| Skaļums, dB                                                        | 74,0                     |
| Platums, mm                                                        | 260                      |
| Augstums, mm                                                       | 1297                     |
| Dzīlums milimetros                                                 | 280                      |
| Svars, kg                                                          | 3,6                      |
| Volti                                                              | 25,2                     |
| Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar PowerUnit Solo               | 70                       |
| Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem   | 38                       |
| Darbības laiks augstas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem | 15                       |
| Tīrāmā platība, m <sup>2</sup>                                     | 160                      |
| Uzlādes laiks, min.                                                | 240                      |
| Komplektā iekļautie piederumi                                      |                          |
| HX-DB otas tipa uzgalis                                            | •                        |
| XL HX-UN mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgalis                           | •                        |
| HX-CN uzgalis spraugu tīrīšanai                                    | •                        |
| Tīrīšanas birste                                                   | Nē                       |
| Sienas stiprinājums                                                | •                        |
| Barošanas avots                                                    | •                        |
| Hardfloor Care Tool                                                | •                        |