

Triflex HX3 Aqua

Putekļsūcēji ar akumulatoru

liela sūkšanas jauda | darbības laiks līdz 70 min. | grīdas seguma atpazīšana | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dziļa tīrīšana un 360° gaisma redzamai tīrībai
- Putekļu sūkšana >99,99%* rūpīgai un higiēniskai dziļai tīrīšanai
- Pastiprināts režīms: ātrākai netīro zonu tīrīšanai.
- Darbības laiks: līdz 70 minūtēm** ar VARTA litija jonu uzlādējamo akumulatoru.
- Patentēts*** dizains "trīs vienā", tostarp funkcija iekārtas novietošanai
- HEPA filtrs: 99,999%*** izplūdes gaisa filtrācija, lai nodrošinātu tīrāko gaisu
- FloorDetect: automātiska grīdas seguma pazīšanas funkcija un jaudas regulēšana
- BrilliantLight: īpaši spilgts priekšējais LED apgaismojums maksimālai putekļu uztveršanai
- Displejs: rāda atlikušo laiku un svarīgākos datus, lai putekļsūkšana būtu vienkārša
- Twist2open: higiēniskai un vienkāršai putekļu nodalījuma iztukšošanai
- Rūpīgi izstrādāta un ražota Vācijā, Miele & Cie. KG.

* Savācot putekļus no cietām grīdām ar plaisām, sasniedzam > 100% putekļu sūkšanu jaudas pakāpi H1, mērot saskaņā ar IEC 62885-4:2024

** Derīgs jaudas līmenim MIN bez pievienotas MultiFloor XXL elektriskās sukas.

*** Patents: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516922759 / Materiāla numurs: 12878380 /
Vecā materiāla numurs: 41WDL035EU2

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	Triflex HX3 Aqua
Ražotāja materiāla numurs	12878380
EAN numurs	4002516922759
Konstrukcija	
Putekļsūcēji ar akumulatoru	•
Produkta zīmols	Triflex HX3
Motora versija	Digital Efficiency Motor
Produkta tips	SWDLO
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Tīrīšana	
"Vortex" tehnoloģija	•
Lietošanas ērtums	
Elektroniska sūkšanas jaudas regulēšana	Displejs / 3 līmeņi
Īpaši jaudīgs režīms	•
Novietošanas sistēma īsiem darba pārtraukumiem	•
Maināms litija jonu akumulators	•
Konstrukcija "trīs vienā"	•
Filtru sistēma	
"ComfortClean"	•
Gaisa izplūdes filtrs	HEPA Lifetime filtrs
Putekļu tvertnes tilpums, l	0,5
Tehniskie dati	
Akumulatora tips	Litija jonu
Akumulatora nominālā kapacitāte, mAh	2500
Skaļums, dB	74,0
Platums, mm	260
Augstums, mm	1297
Dzīļums milimetros	280
Svars, kg	3,6
Volti	25,2
Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar PowerUnit Solo	70
Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem	38
Darbības laiks augstas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem	15
Tīrāmā platība, m ²	160
Uzlādes laiks, min.	240
Komplektā iekļautie piederumi	
HX-DB otas tipa uzgalis	•
XL HX-UN mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgalis	•
HX-CN uzgalis spraugu tīrīšanai	•
Tīrīšanas birste	Nē
Sienas stiprinājums	•
Barošanas avots	•
AquaTwister	•
AquaPad	2

Triflex HX3 Aqua

Putekļsūcēji ar akumulatoru

liela sūkšanas jauda | darbības laiks līdz 70 min. | grīdas seguma atpazīšana | HEPA | AquaTwister



EAN: 4002516922759 / Materiāla numurs: 12878380 /

Vecā materiāla numurs: 41WDL035EU2

Universālais tīrīšanas līdzeklis (ml)	500
---------------------------------------	-----

Uzglabāšanas paplāte	•
----------------------	---