

Triflex HX3 Plus Aqua

Putekļsūcēji ar akumulatoru

liela sūkšanas jauda | darbības laiks līdz 140 min. | grīdas seguma atpazīšana | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dziļa tīrīšana un 360° gaisma redzamai tīrībai
- Putekļu sūkšana >99,99%* rūpīgai un higiēniskai dziļai tīrīšanai
- Pastiprināts režīms: ātrākai netīro zonu tīrīšanai.
- Darbības laiks: līdz 140 minūtēm*** ar VARTA litija jonu uzlādējamo akumulatoru.
- Patentēts*** dizains "trīs vienā", tostarp funkcija iekārtas novietošanai
- HEPA filtrs: 99,999%*** izplūdes gaisa filtrācija, lai nodrošinātu tīrāko gaisu
- FloorDetect: automātiska grīdas seguma pazīšanas funkcija un jaudas regulēšana
- BrilliantLight: īpaši spilgts priekšējais LED apgaismojums maksimālai putekļu uztveršanai
- Displejs: rāda atlikušo laiku un svarīgākos datus, lai putekļsūkšana būtu vienkārša
- Twist2open: higiēniskai un vienkāršai putekļu nodalījuma iztukšošanai
- Rūpīgi izstrādāta un ražota Vācijā, Miele & Cie. KG.
- Premium komplekts: tostarp Hardfloor Care Tool un otrs akumulators.

* Savācot putekļus no cietām grīdām ar plaisām, sasniegtam > 100% putekļu sūkšanu jaudas pakāpi H1, mērot saskaņā ar IEC 62885-4:2024

** Derīgs jaudas līmenim MIN bez pievienotas MultiFloor XXL elektriskās birstes un lietojot 2 uzlādējamās baterijas.

*** Patents: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516922766 / Materiāla numurs: 12878390 / Vecā materiāla numurs: 41WDL036EU2

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	Triflex HX3 Plus Aqua
Ražotāja materiāla numurs	12878390
EAN numurs	4002516922766
Konstrukcija	
Putekļsūcēji ar akumulatoru	•
Produkta zīmols	Triflex HX3
Motora versija	Digital Efficiency Motor
Produkta tips	SWDLO
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Tīrīšana	
"Vortex" tehnoloģija	•
Lietošanas ērtums	
Elektroniska sūkšanas jaudas regulēšana	Displejs / 3 līmeņi
Īpaši jaudīgs režīms	•
Novietošanas sistēma īsiem darba pārtraukumiem	•
Maināms litija jonu akumulators	•
Konstrukcija "trīs vienā"	•
Filtru sistēma	
"ComfortClean"	•
Gaisa izplūdes filtrs	HEPA Lifetime filtrs
Putekļu tvertnes tilpums, l	0,5
Tehniskie dati	
Akumulatora tips	Litija jonu
Akumulatora nominālā kapacitāte, mAh	2500
Skaļums, dB	74,0
Platums, mm	260
Augstums, mm	1297
Dzīļums milimetros	280
Svars, kg	3,6
Volti	25,2
Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar PowerUnit Solo	2 x 70
Darbības laiks zemas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem	2 x 38
Darbības laiks augstas jaudas pakāpē ar elektriskajiem piederumiem	2 x 15
Tīrāmā platība, m ²	2 x 160
Uzlādes laiks, min.	240
Komplektā iekļautie piederumi	
HX-DB otas tipa uzgalis	•
XL HX-UN mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgalis	•
HX-CN uzgalis spraugu tīrīšanai	•
Tīrīšanas birste	Nē
Sienas stiprinājums	•
Barošanas avots	•
Papildu akumulators	•
Hardfloor Care Tool	•

Putekļsūcēji ar akumulatoru

liela sūkšanas jauda | darbības laiks līdz 140 min. | grīdas seguma atpazīšana | HEPA | AquaTwister



Vecā materiāla numurs: 41WDL036EU2

AquaTwister	•
AquaPad	2
Universālais tīrīšanas līdzeklis (ml)	500
Uzglabāšanas paplāte	•