

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona



- Miele visklusākais TwoInOne – ar Silence motoru
- Daudz vietas  4 plašas gatavoš. zonas, no tām 2 Flex virsmas
- Automātiska jaudas pakāpju regulēšana – Con@ctivity
- Kompakta vadība ar skaitļu rindu – ComfortSelect Plus
- Daudzveidīga uzstādīšana: Plug&Play, vadīta cirkulācija, gaisa novades sistēma



EAN: 4002516943730 / Materiāla numurs: 12904810 /

Vecā materiāla numurs: 26747375D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KMDA 7473-1 FL Silence
Ražotāja materiāla numurs	12904810
EAN numurs	4002516943730
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu	•
Darbības režīmi	
Vadīta gaisa novadīšana ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants)	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī	•
Pārseguma režģa krāsa	Nerūsējošais tērauds
Tauku filtra krāsa	Nerūsējošais tērauds
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	2
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	4
Veids	Flex gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 110-210
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3000
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Kreisajā pusē
Veids	Flex gatavošanas virsma
Izmērs, mm	210x420
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	3700
Maks. jauda, W	3000
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	Flex gatavošanas zona
Izmērs, mm	210x420
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	3700
Maks. jauda, W	3000
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect Plus
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona



EAN: 4002516943730 / Materiāla numurs: 12904810 /

Vecā materiāla numurs: 26747375D

Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
“Stop&Go” funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators	•
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma indikators	•
Smart Extras	
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	31,3
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	10
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar “CleanCover” pārklājumu	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Ātra tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Intensīva tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	205
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	533
Gaisa caurplūdes jauda intensīvajā pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	606
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	41
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64
Skaņas jauda Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	68
Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	28,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona

EAN: 4002516943730 / Materiāla numurs: 12904810 /

Vecā materiāla numurs: 26747375D

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	54,0
---	------

Gaisa recirkulācija

Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	160
---	-----

Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	475
--	-----

Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	510
---	-----

Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
---	------

Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
--	------

Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
---	------

Minimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
---	------

Maksimālā skaņas spiediena pakāpe (dB(A) re20µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
--	------

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Bloķēšanas funkcija	•
---------------------	---

Ieslēgšanas bloķēšana	•
-----------------------	---

Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
---------------------------------	---

Aizsardzība pret pārkaršanu	•
-----------------------------	---

Atlikušā siltuma rādījums	•
---------------------------	---

Loga kontaktslēdža pieslēgums	•
-------------------------------	---

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)	800
----------------------	-----

Izmēri, mm (augstums)	200
-----------------------	-----

Izmēri, mm (dziļums)	520
----------------------	-----

Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	200
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	780 mm
---	--------

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
---	--------

Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	780
---	-----

Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	500
---	-----

Svars, kg	15
-----------	----

Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	804
---	-----

Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
---	-----

Kopējā patērējamā jauda, kW	7,50
-----------------------------	------

Spriegums, V	230
--------------	-----

Frekvence, Hz	50 - 60
---------------	---------

Barošanas kabeļa garums, m	1,6
----------------------------	-----



KMDA 7473-1 FL Silence
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona




EAN: 4002516943730 / Materiāla numurs: 12904810 /
Vecā materiāla numurs: 26747375D

Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•
Aktīvās ogles filtrs DKF 35-P	•
Plug&Play adapters	•


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800 mm | Gaisa novadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | Elastīga gatavošanas zona




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options