

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800mm | Gaisanovadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | PowerFlex XL gatavošanas zona



- Miele visklusākais TwoInOne – ar Silence motoru
- Pilnīgi melnā konstrukcija nodrošina elegantu izskatu
- Daudz vietas  4 gatavoš. zonas, no tām 2 “PowerFlex XL” virsmas
- Automātiska jaudas pakāpju regulēšana – Con@ctivity
- Daudzveidīga uzstādīšana: Plug&Play, vadīta cirkulācija, gaisa novades sistēma



EAN: 4002516943624 / Materiāla numurs: 12904820 /

Vecā materiāla numurs: 26767675D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Ražotāja materiāla numurs	12904820
EAN numurs	4002516943624
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu	•
Darbības režīmi	
Vadīta gaisa novadīšana ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx, DMK 150-1
Vadīta gaisa recirkulācija ar atsevišķi pasūtāmiem piederumiem	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Nevadāma recirkulācija (Plug&Play variants)	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Tvaika nosūkšana darba virsmas līmenī	•
Pārseguma režģa krāsa	Melna
Tauku filtra krāsa	Melna
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	2
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	4
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 150 – 230
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3000
TwinBooster, W	3650
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Kreisajā pusē
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Izmērs, mm	230x460
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	4800
Maks. jauda, W	3400
Maks. jauda ar “TwinBooster” funkciju, W	7300
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	PowerFlex XL gatavošanas zona
Izmērs, mm	230x460
Maks. jauda ar “Booster” funkciju, W	4800
Maks. jauda, W	3400

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800mm|Gaisanovadišanas sistēma un recirkulētais gaiss|SilenceMotor|PowerFlexXL gatavošanas zona



EAN: 4002516943624 / Materiāla numurs: 12904820 /

Vecā materiāla numurs: 26767675D

Maks. jauda ar "TwinBooster" funkciju, W 7300

Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	ComfortSelect balta
"Miele@home"	•
Con@ctivity	•
Jaudas pakāpju digitāla indikācija	•
Rādījumu krāsa	Balta
Automātiskā uzvārīšana	•
Pastāvīga katlu atpazīšana	•
Siltuma uzturēšana	•
"Stop&Go" funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toni)	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma indikators	•
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma indikators	•
Smart Extras	
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A+
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	31,3
Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Patēriņa jauda tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, W	2,0
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā, min.	10
Laiks līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtas iekārtas gatavības režīmā, min.	10
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	A
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Ātra tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Intensīva tvaika nosūcēja iekšpuses tīrīšana	•
Gaisa novadišanas sistēma	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	205
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpe (m³/h) atbilstoši EN 61591	533
Gaisa caurplūdes jauda intensīvajā pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	606
Minimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	41
Maksimālā skaņas jaudas pakāpe (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	64

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800mm|Gaisanovadišanas sistēma un recirkulētais gaiss|SilenceMotor|PowerFlexXL gatavošanas zona

EAN: 4002516943624 / Materiāla numurs: 12904820 /

Vecā materiāla numurs: 26767675D

Skaņas jauda Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	68
Minimālā skaņas spiediena pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	28,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	51,0
Skaņas spiediena pakāpē intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	54,0
Gaisa recirkulācija	
Minimālā gaisa caurplūdes pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	160
Maksimālā gaisa caurplūdes pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	475
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m³/h) atbilstoši EN 61591	510
Minimālā skaņas jaudas pakāpē (dB(A) re 1pW) atbilstoši EN 60704-3	46,0
Maksimālā skaņas jaudas pakāpē (dB(A) re 1pW) atbilstoši EN 60704-3	68,0
Skaņas jaudas pakāpē intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	70,0
Minimālā skaņas spiediena pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	33,0
Maksimālā skaņas spiediena pakāpē (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
Skaņas spiediena pakāpē intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 µPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādītājs	•
Loga kontaktslēdža pieslēgums	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	800
Izmēri, mm (augstums)	238
Izmēri, mm (dziļums)	520
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	238
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	780 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	780
Izgriezuma iekšējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	500
Svars, kg	20
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	804



KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu
800mm|Gaisanovadišanas sistēma un recirkulētais gaiss|SilenceMotor|PowerFlexXL gatavošanas zona




EAN: 4002516943624 / Materiāla numurs: 12904820 / Vecā materiāla numurs: 26767675D	
Izgriezuma ārējais izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu	524
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,50
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Barošanas kabeļa garums, m	1,6
Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•
Aktīvās ogles filtrs DKF 35-P	•
Plug&Play adapters	•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800mm | Gaisanovadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | PowerFlexXL gatavošanas zona




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800mm | Gaisanovadīšanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | PowerFlexXL gatavošanas zona




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu


800 mm | Gaisanovadišanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | PowerFlexXL gatavošanas zona




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijas plīts virsma ar integrētu tvaika nosūkšanu

800mm | Gaisanovadišanas sistēma un recirkulētais gaiss | SilenceMotor | PowerFlexXL gatavošanas zona

