

KM 8565 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

626 mm | PowerFlex gatavošanas zonas | M Sense gatavs



- 4 gatavošanas zonas, tostarp 2 jaudīgas PowerFlex gatavošanas zonas
- Precīzi iestatījumi ar 4 MultiSlide vadības joslām, tostarp viedā savienošana tīklā
- Gatavošana un cepšana ar M Sense ēdiena gatavošanas traukiem – M Sense gatavs
- Visīsākais uzkaršanās laiks, pateicoties Booster jaudas pakāpei
- 626 mm platums, ar nerūsējošā tērauda rāmi, iebūvēšanai virspusē

EAN: 4002516951704 / Materiāla numurs: 12911430 /

Vecā materiāla numurs: 26185650D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KM 8565 FR
Ražotāja materiāla numurs	12911430
EAN numurs	4002516951704
Mārketinga klase	Gold
Apsildes veids	
Apsildes veids	Indukcija
Konstrukcija	
Neatkarīgi no plīts	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Nerūsējošā tērauda rāmis pa visu perimetru	•
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
Gatavošanas virsmu skaits	2
Maksimālais gatavošanas trauku skaits	4
PowerFlex gatavošanas zonas	
Skaits	4
Veids	PowerFlex gatavošanas zona
Diametrs, mm	Ø 120 – 230
Jauda, W	2100
Pastiprinātāja funkcija, W	3650
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	Kreisajā pusē
Veids	PowerFlex tilts
Izmērs, mm	230x390
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	7360
Maks. jauda, W	4200
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	labajā pusē
Veids	PowerFlex tilts
Izmērs, mm	230x390
Maks. jauda ar "Booster" funkciju, W	7360
Maks. jauda, W	4200
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	MultiSlide
"Miele@home"	•
Con@ctivity	•
Trauku un trauku izmēru atpazīšana	•
M Sense ready	•
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārišana	•
Siltuma uzturēšana	•
"Stop&Go" funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•

KM 8565 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

626 mm | PowerFlex gatavošanas zonas | M Sense gatavs



EAN: 4002516951704 / Materiāla numurs: 12911430 /

Vecā materiāla numurs: 26185650D

Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Viedā katlu atpazīšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Atbalsta programmas	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Savienošana pāri, izmantojot NFC	•
Efektivitāte	
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,3
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,8
Tiklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	10
Laikposms līdz tiklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	10
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Tīrīšanas aizsardzība	•
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Iebūvēts dzesēšanas ventilators	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Tehniskie dati	
Izmēri (A x P x Dz), mm	52 x 626 x 526
Izmēri, mm (P x A x Dz)	626 x 52 x 526
Izmēri, mm (platums)	626
Izmēri, mm (augstums)	52
Izmēri, mm (dziļums)	526
Izgriezuma izmēri, mm (P x Dz), uzstādīšanai uz darba virsmas	600 mm x 500 mm
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	45
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	600 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	500 mm
Svars, kg	11
Kopējā patērējamā jauda, kW	7,36
Barošanas kabeļa garums, m	1,6
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Komplektā iekļautie piederumi	
Barošanas kabelis	•

KM 8565 FR


No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

626 mm | PowerFlex gatavošanas zonas | M Sense gatavs

KM 8565 FR

No plīts neatk. indukcijas plīts virsma

626 mm | PowerFlex gatavošanas zonas | M Sense gatavs



KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing