

DAD 4870 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



- Viegli uzstādīt cirkulācijas rež. ar "Plug&Play" pieder. kompl.
- Mehāniski izbīdāms nosūcēja pārsegs – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – krāsu temperatūras saskaņošana ar citiem gaismas avotiem
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516966838 / Materiāla numurs: 12934690 /
Vecā materiāla numurs: 28D4870BD

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	DAD 4870 Levantar
Ražotāja materiāla numurs	12934690
EAN numurs	4002516966838
Mārketinga klase	Gold
Konstrukcija	
Lejupvērsts tvaika nosūcējs	•
Konstrukcija un dizains	
Krāsa	Obsidiāna melna
Darbības režīmi	
Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 600,DUP 150
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 30-P, DKF 30-R
Konstrukcija	
Malu nosūkšana	•
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Personalizēts
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
SmartControl	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādītājs	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādītājs	•
"Hood in motion"	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	41,1
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
Filtru sistēma	
Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
Apgaismojums	
Skaits x W	1 x 12 W

DAD 4870 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(A) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966838 / Materiāla numurs: 12934690 /

Vecā materiāla numurs: 28D4870BD

Apgaismojuma spilgtums, Lx	400 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•

Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•

Gaisa novadišanas sistēma	
----------------------------------	--

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	205
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	350
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	450
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m ³ /h)	610
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	655
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	43,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	62,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	42,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0

Gaisa recirkulācija	
----------------------------	--

Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	165
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	420
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	525
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	560
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	49,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	74,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0

DAD 4870 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite

EAN: 4002516966838 / Materiāla numurs: 12934690 /

Vecā materiāla numurs: 28D4870BD

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
--	------

Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	75,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	36,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
---	------

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	61,0
---	------

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	62,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
--------------------------------------	---

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1008
---	------

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1288
--	------

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1008
---	------

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1288
--	------

Nosūcēja korpusa platums, mm	800
------------------------------	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	790
---	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	106
---	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – iekšējais	790
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – iekšējais	106
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – ārējais	804
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – ārējais	124
--	-----

Nosūcēja korpusa augstums, mm	708
-------------------------------	-----

Neto svars, kg	34,0
----------------	------

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	171
------------------------------	-----

Barošanas kabeļa garums, m	1,3
----------------------------	-----

Kontaktdakša ar zemējumu	•
--------------------------	---

Kopējā patērējamā jauda, kW	0,25
-----------------------------	------

Uzstādīšana uz skapiša grīdas	Yes
-------------------------------	-----

Uzstādīšana uz grīdas	Yes
-----------------------	-----

Minimālais pamatnes bloka platums mm	900
--------------------------------------	-----

Stikla rāmja platums, mm	800
--------------------------	-----

Spriegums, V	230
--------------	-----

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

DAD 4870 Levantar

Lejupvērstis tvaika nosūcējs

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966838 / Materiāla numurs: 12934690 /

Vecā materiāla numurs: 28D4870BD

Frekvence, Hz 50

Montāžas norādījumi

Gaisa izplūdes caurules aizbīdnis apakšā

•

Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm

150

Optimāla kombinācija ar plīts virsmu atbilstoši pieejamībai

KM 8482 FL, KM 8484 FL,
KM 8585 FL

Kopēja uzstādīšana ar plīts virsmu vienā izgriezumā

Yes

Uzstādīšana vienā līmenī ar darba virsmu

Yes

Uzstādīšana uz darba virsmas

Yes

Komplektā iekļautie piederumi

Pagarinātas iekārtas kājas

•


Starplīste apvienojumam ar plīts virsmu

•


DAD 4870 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs


800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

