

DAD 4370 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

916 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



- Viegli uzstādīt cirkulācijas rež. ar "Plug&Play" pieder. kompl.
- Mehāniski izbīdāms nosūcēja pārsegs – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – krāsu temperatūras saskaņošana ar citiem gaismas avotiem
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516966944 / Materiāla numurs: 12934700 /  
Vecā materiāla numurs: 28D4370BD

| Vispārīga informācija                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modeļa apzīmējums                                                                                | DAD 4370 Levantar  |
| Ražotāja materiāla numurs                                                                        | 12934700           |
| EAN numurs                                                                                       | 4002516966944      |
| Mārketinga klase                                                                                 | Gold               |
| Konstrukcija                                                                                     |                    |
| Lejupvērsts tvaika nosūcējs                                                                      | •                  |
| Konstrukcija un dizains                                                                          |                    |
| Krāsa                                                                                            | Obsidiāna melna    |
| Darbības režīmi                                                                                  |                    |
| Gaisa plūsmas veids                                                                              | Modernizējams      |
| Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai                              | DUU 600,DUP 150    |
| Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs                                            | DKF 30-P, DKF 30-R |
| Konstrukcija                                                                                     |                    |
| Malu nosūkšana                                                                                   | •                  |
| Lietošanas ērtums                                                                                |                    |
| Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"                                                               | •                  |
| Elektroniskā vadība                                                                              | •                  |
| Con@ctivity                                                                                      | Personalizēts      |
| Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)                                                    | 3                  |
| SmartControl                                                                                     | •                  |
| Booster pakāpes                                                                                  | 2                  |
| Pēcdarbības ilgums 5/15 min.                                                                     | •                  |
| Tauku filtra piesārņojuma rādījums                                                               | •                  |
| Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums                                                       | •                  |
| "Hood in motion"                                                                                 | •                  |
| Smart Extras                                                                                     |                    |
| Pašapgādes paziņojumi                                                                            | •                  |
| AmbientLight                                                                                     | •                  |
| DynamicWhite                                                                                     | •                  |
| Smart Extras                                                                                     |                    |
| RemoteUpdate                                                                                     | •                  |
| Smart Home integrācija                                                                           | •                  |
| Efektivitāte                                                                                     |                    |
| Energoefektivitātes klase (A+++ – D)                                                             | A                  |
| "PowerManagement" sistēma                                                                        | •                  |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā                                                         | 41,1               |
| Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase                                                          | A                  |
| Apgaismojuma efektivitātes klase                                                                 | A                  |
| Tauku filtrēšanas pakāpes klase                                                                  | B                  |
| Kopšanas ērtums                                                                                  |                    |
| Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu                                | •                  |
| Filtru sistēma                                                                                   |                    |
| Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu) | 2                  |

DAD 4370 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

916 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966944 / Materiāla numurs: 12934700 /

Vecā materiāla numurs: 28D4370BD

| Apgaismojums                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Skaits x W                                                                    | 1 x 12 W    |
| Apgaismojuma spilgtums, lx                                                    | 400 lx      |
| Krāsas noturības temperatūra, K                                               | 3500 Kelvin |
| Apgaismojuma aptumšošanas funkcija                                            | •           |
| Ventilators                                                                   |             |
| Ventilators ar divpusēju iesūkšanu                                            | •           |
| Gaisa novadīšanas sistēma                                                     |             |
| Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 205         |
| Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 350         |
| Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 450         |
| Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m <sup>3</sup> /h)                   | 610         |
| Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591     | 655         |
| Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                    | 43,0        |
| Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                    | 55,0        |
| Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                    | 62,0        |
| Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3             | 69,0        |
| Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3          | 71,0        |
| Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13           | 30,0        |
| Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13           | 42,0        |
| Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13           | 48,0        |
| Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13    | 55,0        |
| Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 57,0        |
| Gaisa recirkulācija                                                           |             |
| Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 165         |
| Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 320         |
| Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 420         |
| Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591      | 525         |
| Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m <sup>3</sup> /h) atbilstoši EN 61591     | 560         |
| Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                    | 49,0        |
| Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3 | 74,0        |

DAD 4370 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

916 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite

EAN: 4002516966944 / Materiāla numurs: 12934700 /

Vecā materiāla numurs: 28D4370BD

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                            | 63,0 |
| Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3                            | 69,0 |
| Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3                  | 75,0 |
| Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13                   | 36,0 |
| Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13                   | 50,0 |
| Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13                   | 55,0 |
| Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13         | 62,0 |
| <b>Drošība</b>                                                                        |      |
| Aizsargizslēgšana                                                                     | •    |
| Vienas loksnes drošības stikls (ESG)                                                  | •    |
| <b>Tehniskie dati</b>                                                                 |      |
| Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm           | 1008 |
| Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm          | 1288 |
| Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm                 | 1008 |
| Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm                | 1288 |
| Nosūcēja korpusa platums, mm                                                          | 916  |
| Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas                           | 815  |
| Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas                           | 106  |
| Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, — iekšējais        | 815  |
| Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, — iekšējais        | 106  |
| Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, — ārējais          | 920  |
| Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, — ārējais          | 124  |
| Nosūcēja korpusa augstums, mm                                                         | 708  |
| Neto svars, kg                                                                        | 34,0 |
| Nosūcēja korpusa dziļums, mm                                                          | 171  |
| Barošanas kabeļa garums, m                                                            | 1,3  |
| Kontaktdakša ar zemējumu                                                              | •    |
| Kopējā patērijamā jauda, kW                                                           | 0,25 |
| Uzstādīšana uz skapiša grīdas                                                         | Yes  |
| Uzstādīšana uz grīdas                                                                 | Yes  |
| Minimālais pamatnes bloka platums mm                                                  | 900  |
| Stikla rāmja platums, mm                                                              | 916  |
| Spriegums, V                                                                          | 230  |

DAD 4370 Levantar

Lejupvērstis tvaika nosūcējs

916 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966944 / Materiāla numurs: 12934700 /

Vecā materiāla numurs: 28D4370BD

|                |    |
|----------------|----|
| Drošinātāji, A | 10 |
| Fāžu skaits    | 1  |
| Frekvence, Hz  | 50 |

#### Montāžas norādījumi

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Gaisa izplūdes caurules aizbīdnis apakšā                    | •          |
| Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm                   | 150        |
| Optimāla kombinācija ar plīts virsmu atbilstoši pieejamībai | KM 8575 FL |
| Kopēja uzstādīšana ar plīts virsmu vienā izgriezumā         | Yes        |
| Uzstādīšana vienā līmenī ar darba virsmu                    | Yes        |
| Uzstādīšana uz darba virsmas                                | Yes        |


#### Komplektā iekļautie piederumi

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Pagarinātas iekārtas kājas              | • |
| Starplīste apvienojumam ar plīts virsmu | • |


## DAD 4370 Levantar

Lejupvērsts tvaika nosūcējs


916 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | DynamicWhite




DAD4370, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4370, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4370, flush, Installation drawings