

DAD 6980 Levantar Ambient

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

936 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | AmbientLight



- Viegli uzstādīt cirkulācijas rež. ar "Plug&Play" pieder. kompl.
- Mehāniski izbīdāms nosūcēja pārsegs – Hood in Motion
- -
- AmbientLight# – individuāls, krāsains apgaismojums patīkamai atmosfērai
- Efektīva filtrēšana – 10 slāņu nerūsējošā tērauda filtrs



EAN: 4002516966968 / Materiāla numurs: 12934730 /
Vecā materiāla numurs: 28D6980BD

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	DAD 6980 Levantar Ambient
Ražotāja materiāla numurs	12934730
EAN numurs	4002516966968
Mārketinga klase	Platinum

Konstrukcija

Lejupvērsts tvaika nosūcējs	•
-----------------------------	---

Konstrukcija un dizains

Krāsa	Obsidiāna melna
-------	-----------------

Darbības režīmi

Gaisa plūsmas veids	Modernizējams
Nepieciešams papildus iegādājams pārveides komplekts recirkulācijai	DUU 600, DUP 150
Nepieciešams papildus iegādājams aktīvās ogles filtrs	DKF 30-P, DKF 30-R

Konstrukcija

Malu nosūkšana	•
----------------	---

Lietošanas ērtums

Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Elektroniskā vadība	•
Con@ctivity	Personalizēts
Jaudas pakāpes (skaits bez "Booster" pakāpes)	3
SmartControl White	•
Booster pakāpes	2
Pēcdarbības ilgums 5/15 min.	•
Tauku filtra piesārņojuma rādījums	•
Aktīvās ogles filtra piesārņojuma rādījums	•
"Hood in motion"	•

Smart Extras

AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•

Efektivitāte

Energoefektivitātes klase (A+++ – D)	A
"PowerManagement" sistēma	•
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/gadā	41,1
Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas pakāpes klase	B

Kopšanas ērtums

Viegli tīrāma tvaika nosūcēja iekšpuse ar "CleanCover" pārklājumu	•
---	---

Filtru sistēma

Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotu nerūsējošā tērauda tauku filtru skaits (10 slāņu)	2
--	---

Apgaismojums

Skaits x W	1x 12W + 1x 8W
------------	----------------

DAD 6980 Levantar Ambient

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966968 / Materiāla numurs: 12934730 /

Vecā materiāla numurs: 28D6980BD

Apgaismojuma spilgtums, Lx	400 lx
Krāsas noturības temperatūra, K	3500 Kelvin
Apgaismojuma aptumšošanas funkcija	•
Krāsains "Ambiente" apgaismojums	•
Ventilators	
Ventilators ar divpusēju iesūkšanu	•
Gaisa novadīšanas sistēma	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	205
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	350
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	450
Gaisa caurplūdes jauda "Booster" pakāpē (m ³ /h)	610
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	655
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	43,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	55,0
Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	62,0
Skaņas jauda "Booster" pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	71,0
Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	30,0
Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	42,0
Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	48,0
Skaņas spiediens "Booster" pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	57,0
Gaisa recirkulācija	
Gaisa caurplūdes jauda 1. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	165
Gaisa caurplūdes jauda 2. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	320
Gaisa caurplūdes jauda 3. pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	420
Gaisa caurplūde "Booster" pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	525
Gaisa caurplūde 2. Booster pakāpē (m ³ /h) atbilstoši EN 61591	560
Skaņas jauda 1. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	49,0
Skaņas jaudas pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	74,0
Skaņas jauda 2. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	63,0

DAD 6980 Levantar Ambient

Lejupvērsts tvaika nosūcējs

936 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | AmbientLight

EAN: 4002516966968 / Materiāla numurs: 12934730 /

Vecā materiāla numurs: 28D6980BD

Skaņas jauda 3. pakāpē (dB(A) re1pW) atbilstoši EN 60704-3	69,0
--	------

Skaņas jauda 2. Booster pakāpē (dB(A) re 1 pW) atbilstoši EN 60704-3	75,0
--	------

Skaņas spiediens 1. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	36,0
---	------

Skaņas spiediens 2. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	50,0
---	------

Skaņas spiediens 3. pakāpē (dB(A) re20μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	55,0
---	------

Skaņas spiediena pakāpe intensīvajā līmenī (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	61,0
---	------

Skaņas spiediens 2. Booster pakāpē (dB(A) re 20 μPa) atbilstoši EN 60704-2-13	62,0
---	------

Drošība

Aizsargizslēgšana	•
-------------------	---

Vienas loksnes drošības stikls (ESG)	•
--------------------------------------	---

Tehniskie dati

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1008
---	------

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa novadišanas un ārējā režīmā, mm	1288
--	------

Kopējais nosūcēja minimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1008
---	------

Kopējais nosūcēja maksimālais augstums gaisa recirkulācijas režīmā, mm	1288
--	------

Nosūcēja korpusa platums, mm	936
------------------------------	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	815
---	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	106
---	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – iekšējais	815
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – iekšējais	106
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – ārējais	940
--	-----

Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot vienā līmenī ar virsmu, – ārējais	124
--	-----

Nosūcēja korpusa augstums, mm	708
-------------------------------	-----

Neto svars, kg	34,0
----------------	------

Nosūcēja korpusa dziļums, mm	171
------------------------------	-----

Barošanas kabeļa garums, m	1,3
----------------------------	-----

Kontaktdakša ar zemējumu	•
--------------------------	---

Kopējā patērijamā jauda, kW	0,26
-----------------------------	------

Uzstādīšana uz skapiša grīdas	Yes
-------------------------------	-----

Uzstādīšana uz grīdas	Yes
-----------------------	-----

Minimālais pamatnes bloka platums mm	900
--------------------------------------	-----

Stikla rāmja platums, mm	936
--------------------------	-----

Spriegums, V	230
--------------	-----

Drošinātāji, A	10
----------------	----

Fāžu skaits	1
-------------	---

DAD 6980 Levantar Ambient

Lejupvērstis tvaika nosūcējs

936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966968 / Materiāla numurs: 12934730 /

Vecā materiāla numurs: 28D6980BD

Frekvence, Hz 50

Montāžas norādījumi

Gaisa izplūdes caurules aizbīdnis apakšā

•

Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs, mm

150

Optimāla kombinācija ar plīts virsmu atbilstoši pieejamībai

KM 8695 FL

Kopēja uzstādīšana ar plīts virsmu vienā izgriezumā

Yes

Uzstādīšana vienā līmenī ar darba virsmu

Yes

Uzstādīšana uz darba virsmas

Yes

Komplektā iekļautie piederumi

Pagarinātas iekārtas kājas

•


Starplīste apvienojumam ar plīts virsmu

•


DAD 6980 Levantar Ambient

Lejupvērsts tvaika nosūcējs


936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | skārienvadība | Con@ctivity | AmbientLight




DAD4970, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings