

TK717I WP

T2 siltumsūkņa tipa žāvētājs

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Siltumsūkņa tehnoloģija – zems patēriņš, saudzīga žāvēšana
- Ar QuickPowerDry veļa būs sausa vien 49 minūtēs**
- SteamCare saīsina gludināšanas laiku par 50% un atsvaidzina apģērbus
- Ar WoolDry iekārtā var saudzīgi izžāvēt vilnas tekstilizstrādājumus

* T1/T2 veļas žāvētāju sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 žāvēšanas ciklos (= 5 žāvēšanas cikli nedēļā 50 nedēļas gadā). Galaproduktu ilgmūžība netiek garantēta. Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Darbības laiks atšķiras no ielādes daudzuma. Laiks ir mērīts 4 kg viegli kopjamu tekstilizstrādājumu ar 30% atlikušo mitrumu.



EAN: 4002517019533 / Materiāla numurs: 13080800 /
Vecā materiāla numurs: 12K717I1EU1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	TK717I WP
Ražotāja materiāla numurs	13080800
EAN numurs	4002517019533
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	pa kreisi
Konstrukcija	
Veļas žāvētājs ar siltumsūkni	•
Konstrukcija	
Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Stikla durvis, platīna pelēks / rozā zelta
Grozāmā regulatora krāsa	Platīna pelēks / rozā zelta gredzens
Paneļa veids	Slīpi
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	ComfortSensor
Žāvēšanas rezultāts	
Precīza žāvēšana "PerfectDry"	•
Smaržu sistēma "FragranceDos2"	•
PowerDry	•
Vieda tvertnes griešanās virziena maiņa	•
HygieneDry	•
Veļas saudzēšana	
"SilenceDrum"	•
Ielāde, kg	9
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
"Wash2Dry"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Diennakts laika rādījums	•
Programmas norises indikācija	Nē
Tvertnes apgaismojums	LED
Kondensāta tvertne	•
Iebūvēta ūdens kondensāta izvade	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
Programmu pievienošana	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•

TK7171 WP

T2 siltumsūkņa tipa žāvētājs

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517019533 / Materiāla numurs: 13080800 /

Vecā materiāla numurs: 12K71711EU1

Smart Home integrācija

Efektivitāte	
Remontējamības klase (A–E)	A
Prognozētais patēriņš	•
DryProtect	•
Bezapkopes siltummainis	•
DuraLife motors	•
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A – G)	B
Kondensācijas efektivitātes klase (A–D)	A
Kondensācijas efektivitāte, %	95
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības cikliem programmā “ECO sauss skapī”, kWh	91
Skaņas emisija standarta programmā “ECO sauss skapī”, dB(A) re1pW	61
Skaņas emisijas klase (A–D)	B
Programmas ilgums programmai “ECO sauss skapī”, min.	194
Žāvēšanas programmas	
Automātiski	•
Kokvilna	•
ECO	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Vilnas pēcapstrāde	•
Vilna	•
Ekspresprogramma	•
Džinsi	•
Virsdrebes	•
Impregnēšana	•
Sporta apģērbi	•
Aukstā vēdināšana	•
Siltā vēdināšana	•
Groza programma	•
Nogludināšana	•
Gultas veļa	•
Krekli / blūzes	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Dūnas / gultas pārvalki	•
DryFresh	•
Žāvēšanas papildfunkcijas	
Aizsardzība pret burzīšanos	•
Saudzīgi plus	•
Zummers	•
“Quick”	•
“SingleDry”	•
“DryCare 40”	•
Programmu pievienošana	•

TK7171 WP

T2 siltumsūkņa tipa žāvētājs

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517019533 / Materiāla numurs: 13080800 /

Vecā materiāla numurs: 12K71711EU1

Priekšgludināšana

•

Kvalitāte

Saudzējošas tvertnes ribas

•

Drošība

PIN kods

•

Rādījums "Iztukšot tvertni"

•

Rādījums "Iztīrīt filtrus"

•

Optiskā saskarne

•

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)

596

Izmēri, mm (A x P x Dz)

850 x 596 x 644

Izmēri, mm (augstums)

850

Izmēri, mm (dziļums)

644

Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm

1115

Svars, kg

56

Spriegums, V

220 - 240

Drošinātāji, A

10

Frekvence, Hz

50

Kopējā patērijamā jauda, kW

1,45

Barošanas kabeļa garums, m

2,0

Hermētiski noslēgts

•

Aukstumaģenta veids

R290

Dzesētājvielas daudzums, kg

0,14

Dzesētājvielas siltumnīcefekta potenciāls, CO₂ e

3

Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls, CO₂ e

0,45

Spuldzes maiņa

Pakalpojums

Komplektā iekļautie piederumi

Smaržvielas flakons

•


Kupons otram smaržu flakonam

•


TK717I WP

T2 siltumsūkņa tipa žāvētājs


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm