


WE770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu* #20 gadus#
- Vēl lielāks enerģijas ietaupījums ar A -30 %**
- Ar TwinDos® ietaupāt līdz 40% mazgāšanas līdzekļa, automātiski dozējot***
- QuickPowerWash nodrošina efektīvu un ātru rezultātu tikai 49 minūtēs****
- SteamCare saīsina gludināšanas laiku par 50 % un atsvaidzina jūsu apģērbus

* W1/W2 veļas mazgājamo mašīnu sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 veļas ielādes cikliem (= 5 veļas ielādes nedēļā 50 nedēļas gadā). Galaproduktu ilgmūžība netiek garantēta. Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

** Par 30 % ekonomiskāks nekā energoefektivitātes klases A robežvērtība (52).

*** Salīdzinot ar manuālo dozēšanu un ņemot vērā iekšējo testu rezultātus.

**** Tas attiecas uz visām Miele veļas mazgājamajām mašīnām, kurās tiek ievērots pārbaudes ziņojuma WL 1110/18 kopsavilkumā aprakstītais process un iekārtas tehniskie parametri.




EAN: 4002517018765 / Materiāla numurs: 13081240 /
Vecā materiāla numurs: 11E770Q1EU1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	WE770Q WCS
Ražotāja materiāla numurs	13081240
EAN numurs	4002517018765
Mārketinga klase	Platinum
Konstrukcija	
Uzstādāma kolonnā	•
Blakus citai iekārtai	•
Iebīdāma zem darba virsmas	•
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē
Konstrukcija	
Produkta zīmols	W2
Priekšējā ielāde	•
Izgriešana	
Maks. izgriešanas apgriezību skaits	1600
Skalošanas pauze	•
Funkcija "Bez izgriešanas"	•
Konstrukcija	
Iekārtas krāsa	Lotosa balta
Durvju dizains	Stikla durvis, BlackEffect / okeāna zils
Grozāmā regulatora krāsa	Karaliski melns / okeāna zils gredzens
Paneļa veids	Slīpi
Vadības veids	Grozāmais pārslēgs
Displejs	ComfortSensor
Tīrīšanas veiktspēja	
Automātiska mazgāšanas līdzekļu dozēšana "TwinDos"	•
Precīzu devu dozēšana "CapDosing"	•
Traipu tīrīšanas opcija	•
Programmu pievienošana	•
Veļas saudzēšana	
Saudzējošā tvertne	•
Ielāde, kg	10
Lietošanas ērtums	
Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"	•
Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h	•
Atlikušā laika rādījums	•
Diennakts laika rādījums	•
Tvertnes apgaismojums	LED
"MultiLingua"	•
"AutoClean" mazgāšanas līdzekļu atvilktnē	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Uzpildes līmenis	•
Mazgāšanas palīgs	•
Programmu pievienošana	•
MobileStart	•

WE770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018765 / Materiāla numurs: 13081240 /

Vecā materiāla numurs: 11E770Q1EU1

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Paziņojumu saņemšana	•
Smart Home integrācija	•

Efektivitāte

Energoefektivitātes klase (A–G)	A
Ekonomiskāks nekā energoefektivitātes A klases robežvērtība (52)	30%
Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības ciklos vienam mazgāšanas ciklam, kWh	36
Svērtais ūdens patēriņš darbības ciklā, l	47
Izgriešanas efektivitātes klase (A–G)	A
Skaņas emisijas klase (izgriešanas laikā, A–D)	A
Skaņas emisija izgriešanas laikā, dB(A) re 1pW	72
Programmas “ECO 40 60” ilgums ar nominālo ietilpību	239
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,50
Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,50
Tiklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,00
Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	15
Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai gatavības režīmā, min.	15
Laikposms līdz tiklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	15
Automātiska ielādes atpazīšana FlexLoad	•
Prognozētais patēriņš	•
Mazgāšana zemā temperatūrā “auksts” un “20 °C”	•
Daudzuma automātiska noteikšana	•
Ūdens patēriņa skaitītājs	•
Putu regulēšana	•


Mazgāšanas programmas

“QuickPowerWash”	•
Kokvilna	•
Viegli kopjamā veļa	•
Smalkveļa	•
Zīds (mazgāšana ar rokām)	•
Vilna (mazgāšana ar rokām)	•
Ekspresprogramma 20	•
Tumšā veļa / džinsi	•
Virsdrēbes	•
Impregnēšana	•
Sporta apģērbi	•
Sporta apavi	•
Veļas mašīnas tīrīšana	•
Tikai skalošana	•
“Eco 40 60”	•
Krekli / blūzes	•
PowerFresh	•
Dūnas / gultas pārvalki	•

WE770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018765 / Materiāla numurs: 13081240 /

Vecā materiāla numurs: 11E770Q1EU1

Aizkari / priekšskari	•
Jauns apģērbs	•
SmartMatic®	•
Tikai priekšgludināšana	•
Tvertnes tīrīšana	•
Gultas veļa	•
Mazgāšanas papildfunkcijas	
“SingleWash”	•
Īss	•
Mērcēšana	•
Priekšmazgāšana	•
Papildu ūdens	•
Papildu skalošanas cikls	•
Īpaši klusi	•
Priekšgludināšana ar tvaiku	•
Zummers	•
Higiēna Plus	•
Elektroenerģijas taupīšana	•
Drošība	
Ūdens aizsardzības sistēma	Watercontrol-System
PIN kods	•
Optiskā saskarne	•
Tehniskie dati	
Izmēri, mm (platums)	596
Izmēri, mm (A x P x Dz)	850 x 596 x 621
Izmēri, mm (augstums)	850
Izmēri, mm (dziļums)	621
Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm	1092
Iekārtas dziļums bez durvīm, mm	600
Svars, kg	89
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Frekvence, Hz	50
Kopējā patērējamā jauda, kW	2,10 - 2,40
Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m	1,50
Komplektā iekļautie piederumi	
“UltraPhase” 1+2	•
Kupons 5 kasetnēm “Miele” “UltraPhase”	•
Uz ekrāna pieejamās valodas	


Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas

deutsch, english (GB),
français (FR), ελληνικά,
italiano, hrvatski,
nederlands, polski, română,
srpski, slovenščina, türkçe,
magyar


WE770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna


A-30 %* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

