

## WK770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %\* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testi apliecina nevainojamu veļas kopšanu\* #20 gadus#
- Vēl lielāks enerģijas ietaupījums ar A -30 %\*\*
- Ar TwinDos® ietaupāt līdz 40% mazgāšanas līdzekļa, automātiski dozējot\*\*\*
- QuickPowerWash nodrošina efektīvu un ātru rezultātu tikai 49 minūtēs\*\*\*\*
- SteamCare saīsina gludināšanas laiku par 50 % un atsvaidzina jūsu apģērbus

\* W1/W2 veļas mazgājamo mašīnu sērijas izstrādes laikā Miele dažādās programmās testēja modeļus un galvenās detaļas 5000 veļas ielādes cikliem (= 5 veļas ielādes nedēļā 50 nedēļas gadā). Galaproduktu ilgmūžība netiek garantēta. Uzziniet vairāk: miele.lv/20years

\*\* Par 30 % ekonomiskāks nekā energoefektivitātes klases A robežvērtība (52).

\*\*\* Salīdzinot ar manuālo dozēšanu un ņemot vērā iekšējo testu rezultātus.

\*\*\*\* Tas attiecas uz visām Miele veļas mazgājamajām mašīnām, kurās tiek ievērots pārbaudes ziņojuma WL 1110/18 kopsavilkumā aprakstītais process un iekārtas tehniskie parametri.



EAN: 4002517018772 / Materiāla numurs: 13081250 /  
Vecā materiāla numurs: 11K770Q1EU1

| Vispārīga informācija                              |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modeļa apzīmējums                                  | WK770Q WCS                                 |
| Ražotāja materiāla numurs                          | 13081250                                   |
| EAN numurs                                         | 4002517018772                              |
| Mārketinga klase                                   | Platinum                                   |
| Konstrukcija                                       |                                            |
| Uzstādāma kolonnā                                  | •                                          |
| Blakus citai iekārtai                              | •                                          |
| Iebīdāma zem darba virsmas                         | •                                          |
| Durvju vēršanās virziens                           | labajā pusē                                |
| Konstrukcija                                       |                                            |
| Produkta zīmols                                    | W2                                         |
| Priekšējā ielāde                                   | •                                          |
| Izgriešana                                         |                                            |
| Maks. izgriešanas apgriezienu skaits               | 1600                                       |
| Skalošanas pauze                                   | •                                          |
| Funkcija "Bez izgriešanas"                         | •                                          |
| Konstrukcija                                       |                                            |
| Iekārtas krāsa                                     | Lotosa balta                               |
| Durvju dizains                                     | Stikla durvis, platīna pelēks / rozā zelta |
| Grozāmā regulatora krāsa                           | Platīna pelēks / rozā zelta gredzens       |
| Paneļa veids                                       | Slīpi                                      |
| Vadības veids                                      | Grozāmais pārslēgs                         |
| Displejs                                           | ComfortSensor                              |
| Tīrīšanas veiktspēja                               |                                            |
| Automātiska mazgāšanas līdzekļu dozēšana "TwinDos" | •                                          |
| Precīzu devu dozēšana "CapDosing"                  | •                                          |
| Traipu tīrīšanas opcija                            | •                                          |
| Programmu pievienošana                             | •                                          |
| Veļas saudzēšana                                   |                                            |
| Saudzējošā tvertne                                 | •                                          |
| Ielāde, kg                                         | 10                                         |
| Lietošanas ērtums                                  |                                            |
| Pieslēgšana tīklam ar "Miele@home"                 | •                                          |
| Ieslēgšanās laika atlikšana līdz 24 h              | •                                          |
| Atlikušā laika rādījums                            | •                                          |
| Diennakts laika rādījums                           | •                                          |
| Tvertnes apgaismojums                              | LED                                        |
| "MultiLingua"                                      | •                                          |
| "AutoClean" mazgāšanas līdzekļu atvilktnē          | •                                          |
| "AddLoad"                                          | •                                          |
| Smart Extras                                       |                                            |
| Uzpildes līmenis                                   | •                                          |
| Mazgāšanas palīgs                                  | •                                          |
| Programmu pievienošana                             | •                                          |
| MobileStart                                        | •                                          |

WK770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %\* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018772 / Materiāla numurs: 13081250 /

Vecā materiāla numurs: 11K770Q1EU1

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| AI Diagnostics                                                                | •    |
| RemoteUpdate                                                                  | •    |
| Paziņojumu saņemšana                                                          | •    |
| Smart Home integrācija                                                        | •    |
| <b>Efektivitāte</b>                                                           |      |
| Energoefektivitātes klase (A–G)                                               | A    |
| Ekonomiskāks nekā energoefektivitātes A klases robežvērtība (52)              | 30%  |
| Svērtais enerģijas patēriņš 100 darbības ciklos vienam mazgāšanas ciklam, kWh | 36   |
| Svērtais ūdens patēriņš darbības ciklā, l                                     | 47   |
| Izgriešanas efektivitātes klase (A–G)                                         | A    |
| Skaņas emisijas klase (izgriešanas laikā, A–D)                                | A    |
| Skaņas emisija izgriešanas laikā, dB(A) re 1pW                                | 72   |
| Programmas “ECO 40[?]60” ilgums ar nominālo ietilpību                         | 239  |
| Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W                                                 | 0,50 |
| Patēriņš gaidīšanas režīmā, W                                                 | 0,50 |
| Tiklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W                       | 2,00 |
| Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.              | 15   |
| Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai gatavības režīmā, min.               | 15   |
| Laikposms līdz tiklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.      | 15   |
| Automātiska ielādes atpazīšana FlexLoad                                       | •    |
| Prognozētais patēriņš                                                         | •    |
| Mazgāšana zemā temperatūrā “auksts” un “20 °C”                                | •    |
| Daudzuma automātiska noteikšana                                               | •    |
| Ūdens patēriņa skaitītājs                                                     | •    |
| Putu regulēšana                                                               | •    |
| <b>Mazgāšanas programmas</b>                                                  |      |
| “QuickPowerWash”                                                              | •    |
| Kokvilna                                                                      | •    |
| Viegli kopjamā veļa                                                           | •    |
| Smalkveļa                                                                     | •    |
| Zīds (mazgāšana ar rokām)                                                     | •    |
| Vilna (mazgāšana ar rokām)                                                    | •    |
| Ekspresprogramma 20                                                           | •    |
| Tumšā veļa / džinsi                                                           | •    |
| Virsdrēbes                                                                    | •    |
| Impregnēšana                                                                  | •    |
| Sporta apģērbi                                                                | •    |
| Sporta apavi                                                                  | •    |
| Veļas mašīnas tīrīšana                                                        | •    |
| Tikai skalošana                                                               | •    |
| “Eco 40[?]60”                                                                 | •    |
| Krekli / blūzes                                                               | •    |
| PowerFresh                                                                    | •    |
| Dūnas / gultas pārvalki                                                       | •    |

WK770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna

A-30 %\* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018772 / Materiāla numurs: 13081250 /


Vecā materiāla numurs: 11K770Q1EU1

|                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizkari / priekšskari                        | •                                                                                                                                                  |
| Jauns apģērbs                                | •                                                                                                                                                  |
| SmartMatic®                                  | •                                                                                                                                                  |
| Tikai priekšgludināšana                      | •                                                                                                                                                  |
| Tvertnes tīrīšana                            | •                                                                                                                                                  |
| Gultas veļa                                  | •                                                                                                                                                  |
| <b>Mazgāšanas papildfunkcijas</b>            |                                                                                                                                                    |
| “SingleWash”                                 | •                                                                                                                                                  |
| Īss                                          | •                                                                                                                                                  |
| Mērcēšana                                    | •                                                                                                                                                  |
| Priekšmazgāšana                              | •                                                                                                                                                  |
| Papildu ūdens                                | •                                                                                                                                                  |
| Papildu skalošanas cikls                     | •                                                                                                                                                  |
| Īpaši klusi                                  | •                                                                                                                                                  |
| Priekšgludināšana ar tvaiku                  | •                                                                                                                                                  |
| Zummers                                      | •                                                                                                                                                  |
| Higiēna Plus                                 | •                                                                                                                                                  |
| Elektroenerģijas taupīšana                   | •                                                                                                                                                  |
| <b>Drošība</b>                               |                                                                                                                                                    |
| Ūdens aizsardzības sistēma                   | Watercontrol-System                                                                                                                                |
| PIN kods                                     | •                                                                                                                                                  |
| Optiskā saskarne                             | •                                                                                                                                                  |
| <b>Tehniskie dati</b>                        |                                                                                                                                                    |
| Izmēri, mm (platums)                         | 596                                                                                                                                                |
| Izmēri, mm (A x P x Dz)                      | 850 x 596 x 621                                                                                                                                    |
| Izmēri, mm (augstums)                        | 850                                                                                                                                                |
| Izmēri, mm (dziļums)                         | 621                                                                                                                                                |
| Iekārtas dziļums ar atvērtām durvīm, mm      | 1092                                                                                                                                               |
| Iekārtas dziļums bez durvīm, mm              | 600                                                                                                                                                |
| Svars, kg                                    | 89                                                                                                                                                 |
| Spriegums, V                                 | 220 - 240                                                                                                                                          |
| Drošinātāji, A                               | 10                                                                                                                                                 |
| Frekvence, Hz                                | 50                                                                                                                                                 |
| Kopējā patērējamā jauda, kW                  | 2,10 - 2,40                                                                                                                                        |
| Ūdens novadišanas šļūtenes garums, m         | 1,50                                                                                                                                               |
| <b>Komplektā iekļautie piederumi</b>         |                                                                                                                                                    |
| “UltraPhase” 1+2                             | •                                                                                                                                                  |
| Kupons 5 kasetnēm “Miele” “UltraPhase”       | •                                                                                                                                                  |
| <b>Uz ekrāna pieejamās valodas</b>           |                                                                                                                                                    |
| Ar “MultiLingua” uz ekrāna pieejamās valodas | deutsch, english (GB),<br>français (FR), ελληνικά,<br>italiano, hrvatski,<br>nederlands, polski, română,<br>srpski, slovenščina, türkçe,<br>magyar |


WK770Q WCS

W2 priekšējās ielādes veļas mazgājamā mašīna


A-30 %\* | 10 kg | 1600 apgr./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

