


E 205

Nástavec

pro optimální uložení sklenic.




- Vhodné pro spodní koš U 890
- Pro 17 sklenice s průměrem 6,6 cm
- S podložkou z děrovaného plechu pro přerušení mycího paprsku
- výška držáků 220 mm
- maximální osazovací výška sklenicemi činí 270 mm

EAN: 4002511808874 / Číslo materiálu: 03808980 / Číslo starého materiálu: 67520501D

| Produktové zařazení | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Myčky s přívodem čerstvé vody | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec na sklenice | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Drát, potažený Riisanem |
| Barva | Bílá |
| Počet řad | 2 |
| Výška příček v mm | 220 |
| Maximální výška osazení v mm | 270 |
| Použitelné ve spodním koši | APFD 220, U 890 |
| Kapacita | |
| Sklenice do max. Ø 66 mm [počet] | 17 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |

E 205
Nástavec
pro optimální uložení sklenic.



EAN: 4002511808874 / Číslo materiálu: 03808980 / Číslo starého materiálu: 67520501D

| | |
|------------------------------------|------|
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 221 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 243 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 494 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 230 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 505 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 250 |
| Hmotnost netto v kg | 1,40 |
| Hmotnost brutto v kg | 1,80 |