

E 329

Vozík

pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 39 injektorovými tryskami

EAN: 400251116108 / Číslo materiálu: 03809340 / Číslo starého materiálu: 69532901D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	39
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	545
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	5,50
Hmotnost brutto v kg	6,20
<b>Součásti balení</b>	
ID 90, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 90 mm [počet]	4
ID 110, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 110 mm [počet]	5
ID 140, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 140 mm [počet]	5
ID 160, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	5
ID 180, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 180 mm [počet]	5
ID 200, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 200 mm [počet]	5
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	5
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 240 mm [počet]	5
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1