

E 380  
Vozík  
pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 32 tryskami a aretacemi
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák pro magnetickou lištu ML/2 pro automat. rozpoznání vozíku

EAN: 4002511116467 / Číslo materiálu: 03809880 / Číslo starého materiálu: 69538001D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	32
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	545
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	7,90
Hmotnost brutto v kg	8,60
<b>Součásti balení</b>	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	14
E 352 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	18
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	14
E 354 aretace pro injektorovou trysku E 352 [počet]	18
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1