

E 385
Vozík
pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 16 injektorovými tryskami
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002511116511 / Číslo materiálu: 03809930 / Číslo starého materiálu: 69538501D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	16
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	550
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	280
Hmotnost netto v kg	5,70
Hmotnost brutto v kg	6,70
Součásti balení	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	7
E 352 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	9
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	7
E 354 aretace pro injektorovou trysku E 352 [počet]	9
Vylachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1