

E 314

Stojanová armatura
pro manuální odběr demineralizované vody.



- Odolné tlaku do 10 barů
- Odolné tlaku do 10 barů
- Včetně tlakové hadice 150 cm
- Kompletně s tlakovou hadicí 150 cm

EAN: 4002511115286 / Číslo materiálu: 03830340 / Číslo starého materiálu: 69431401D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Stojanová armatura
pro manuální odběr demineralizované vody.



EAN: 4002511115286 / Číslo materiálu: 03830340 / Číslo starého materiálu: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Černá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	135
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	420
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	210
Hmotnost netto v kg	1,70
Hmotnost brutto v kg	1,81