

E 402

Nástavec

pro optimální uložení až 44 hodinových sklíček.



- Vhodné pro 44 hodinová sklíčka s Ø 80–125 mm
- vybaveno 23 příčkami v rozteči 15 mm

EAN: 4002511116627 / Číslo materiálu: 03830420 / Číslo starého materiálu: 69540201D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro hodinová sklíčka	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Vzdálenost mezi příčkami v mm	15
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Hodinová sklíčka [počet]	44
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	53
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,92
Hmotnost brutto v kg	1,14