

E 403

Nástavec

pro optimální uložení až 105 hodinových sklíčků.



- Vhodné pro 105 hodinová sklíčka s Ø 50–60 mm
- vybaveno 36 příčkami v rozteči 9 mm

EAN: 4002511116634 / Číslo materiálu: 03830430 / Číslo starého materiálu: 69540301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro hodinová sklíčka	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Vzdálenost mezi příčkami v mm	9
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Hodinová sklíčka [počet]	105
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	35
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	510
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	280
Hmotnost netto v kg	1,32
Hmotnost brutto v kg	1,48