


E 940

Vozík

pro optimální uložení úzkohrdlého skla na 2 úrovních.



- Injektorový vozík lze využívat i bez horní úrovně
- Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku
- Spodní úroveň je osazena celkem 115 tryskami s aretací

EAN: 4002512145473 / Číslo materiálu: 04607630 / Číslo starého materiálu: 69594001D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
Produktová kategorie	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	115
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	565
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	760
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	35,00
Hmotnost brutto v kg	45,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1