

E 444

Nástavec

pro optimální uložení optických kabelů a odsávacích hadic.



- Kabely/hadice se vinou spirálovitě kolem bubnu
- H 202 mm mm, se sklopným úchytem 214 mm; Ø 145 mm mm

EAN: 4002512083966 / Číslo materiálu: 04637700 /

Číslo starého materiálu: 69544401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro MIC instrumentárium	•
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	202
Vnější rozměr, šířka netto v mm	138
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	112
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	260
Průměr v mm	145
Hmotnost netto v kg	0,29
Hmotnost brutto v kg	0,44